









Bestückungsplan / contact layout



Leiterplatten- Lochbild / PCB drillhole pattern




Scale 1:1



Tauchlötanschluss 0,3 x 0,7mm
solder terminal 0,3 x 0,7 mm

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen
performance class 2 = 400 mating cycles

Fehlende Maße und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2
Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

Dimension no.				Tolerances Dim. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 2:1		
<u>Customer drawing:</u> This Drawing is a controlled Document.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-DIN 41612 / IEC-60603-2 Female Connector R/3 30 Solder Type 7				
				b1			16.03.2023		C= 254326-E	
Index			Date		Class			STVR/3		A3