



orion+ Obudowa stalowa 250x200x160mm, IP65, drzwi stalowe pełne

FL101A

#### Konstrukcja

Montaż montaż natynkowy

#### Kompatybilność

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

#### Prąd

Prąd znamionowy In 630 A

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy 1,5 mm  
Rodzaj zamka Trójkątne 7 mm  
Zamykany tak  
Liczba drzwi 1  
Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

#### Materiał

Kolor RAL 7035  
Kolor jasnoszary  
Kolor RAL RAL 7035  
Materiał stal  
Powierzchnia malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość montażu 160 mm  
Głębokość produktu 160 mm  
Głębokość wewnętrzna 160 mm  
Wysokość produktu 250 mm  
Szerokość produktu 200 mm  
Grubość materiału ścianki bocznej 2 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

**Akcesoria**

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	tak

**Wyposażenie**

Liczba kluczy	1
Możliwość rozszerzenia	nie

**Norma**

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
---------------------------	-------------

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-