

PM-2/+50UA, Mierniki z ruchomą cewką

Miernik panelowy z ruchomą cewką

- Skala lustrzana
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- 2 klasa
- Korekcja punktu zerowego
- Okablowanie do oświetlenia
- Zakres pomiarowy: $\pm 0.05\text{mA}$

Do celów podświetleniowych, panele mogą być później wyposażone w dwie diody z szeregowymi rezystorami.

Parametry techniczne	
Zakres pomiarowy	$\pm 0.05 \text{ mA}$
Rezystancja wewnętrzna	1.9 k Ω
Wymiary wyświetlacza	60.3 x 46.3mm
Otwór montażowy	$\varnothing 37.5 \text{ mm}$
Głębokość montażowa	23 mm