

DIGITUS Odbiornik extendera HDMI KVM IP, Full HD

DS-55530

EAN 4016032490913



Przedłużacz/Extender KVM HDMI+USB 120m po Cat.6 UT P/IP 1080p FHD 60Hz audio, (odbiornik)

Rozszerz zestaw extendera HDMI KVM IP (DS-55529) o dodatkowe odbiorniki, aby wyświetlać treści audio-wideo na wielu monitorach jednocześnie. Zestaw rozszerza zasięg sygnału audio-wideo Full HD do 120 m za pomocą kabla sieciowego CAT5e (lub o wyższej specyfikacji) (połączenie punkt-punkt). Ponadto można użyć przełączników sieciowych i pojedynczych modułów odbiornika (DS-55530) do przesyłania treści wideo za pośrednictwem posiadanej infrastruktury sieciowej (połączenie IP) do maksymalnie 253 wyświetlaczy i rozszerzyć zasięg na nieograniczoną odległość. Dzięki funkcji KVM można podłączyć do odbiornika mysz/klawiaturę i sterować źródłem sygnału na ekranie wyjściowym.

Rozszerz zestaw extendera HDMI KVM IP (DS-55529) o dodatkowe odbiorniki, aby wyświetlać treści audio-wideo na wielu ekranach (maks. 253) jednocześnie.

- Obsługuje rozdzielczości do maks. 1080p / 60 Hz, Full HD
- Obsługuje kabel sieciowy CAT 5e (lub o wyższej specyfikacji)
- Łatwa instalacja dzięki Plug & Play – nie wymaga dodatkowego oprogramowania / dodatkowych sterowników itp.
- Obsługuje rozdzielczości Full HD do 1920x1080 / 60 Hz
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4
- Złącza modułu odbiornika:

- 1x wyjście HDMI (1080p / 60 Hz) – do podłączenia urządzenia wyjściowego
- 1x wejście RJ45 – do podłączenia kabla CAT do transmisji
- 2x wejście USB-A (2.0) – do podłączenia myszy/klawiatury
- 1x wejście na zasilacz (DC 5 V / 1 A) – do podłączenia zewnętrznego zasilacza
- 1x przycisk KVM – przełączanie na wybrany odbiornik (urządzenie wyjściowe) w celu skorzystania z funkcji KVM
- 1x przycisk reset
- Temperatura robocza: od -10°C do +60°C
- Zużycie prądu: ok. 3,5 W
- Obudowa: z metalu
- Wymiary: dł. 11 cm x szer. 9 cm x wys. 2,7 cm
- Masa (1 moduł): 244 g
- Kolor: czarny
- KVM: tak
- PoE (Power over Ethernet): nie
- Technika transmisji: IP
- Zasięg transmisji: 120 m

Zawartość opakowania

- 1x moduł odbiornika
- 1x zasilacz (DC 5 V / 1 A, 1,5 m)
- 1x zasilacz (DC 5 V / 1 A, 1,5 m)
- 1x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	30	10.50	43.00	33.00	38.00	53,922.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Opakowanie jednostkowe	1	0.35	15.00	11.70	7.70	1,351.35
Netto bez opakowania	1	0.24	15.00	11.70	7.70	1,351.35

Więcej zdjęć

