

DIGITUS Rozgałęźnik 4K HDMI, 1x2

DS-46304

EAN 4016032366225



Rozdzielacz 1x2 HDMI 4K, supports 4K2K,3D video formats, Kolor: czarny

Rozgałęźnik Digitus 1x2 HDMI 4K rozdziela sygnał urządzenia HDMI na dwa ekrany, telewizory lub rzutniki komputerowe w rozdzielczości 4K Ultra HD. Możesz zapomnieć o uciążliwym przełączaniu kabli. Urządzenie obsługuje również Full HD i Full 3D. To idealne rozwiązanie do zastosowań komercyjnych, jak np. prezentacje wideo na ścianach lub prezentacje produktów (w biurze/firmie, na stanowiskach targowych, w oknach wystawowych, poczekalniach, gastronomii itd.) oraz do zastosowań prywatnych (kino domowe). Nieważne, czy chodzi o zdjęcia, prezentacje bądź filmy/wideo lub gry – rozgałęźnik HDMI umożliwi oglądanie multimediów w bardzo dużej rozdzielczości 4K UHD.

Oglądaj treści multimedialne równocześnie na 2 monitorach, telewizorach lub rzutnikach komputerowych w rozdzielczości 4K UHD!

- Złącza HDMI: 1 x wejście, 2 x wyjście
- Obsługa Ultra HD (30 Hz), rozdzielczość 4096 x 2160p
- Obsługuje 4K Full HD, Full 3D, wideo 4K2K
- Obsługa formatu HDTV

- Obsługuje Deep Color, 30/36 bit
- Diody LED statusu (wskaźnik połączenia)
- Zgodność ze standardowym złączem HDMI/szybkim złączem HDMI
- Obsługuje skompresowane formaty audio, np.: DTS Digital, Dolby Digital (wraz z DTS-HD i Dolby True HD)
- Obsługa Standard Audio, np. DSD Audio, HD/HBR Audio
- Obsługa repeatera (wzmacniacza sygnału) HDCP
- Wbudowany wzmacniacz sygnału HDMI pozwala na zastosowanie dodatkowych kabli o długości 5 m (Standard HDMI) lub do 15 m (High Speed HDMI)
- Zakres częstotliwości/szybkość transmisji danych: 25 MHz – 340 MHz, do 3.0 Gbit/s na kanał
- Zgodność z HDCP ver. 1.3
- Napięcie wejściowe zasilacza sieciowego: 5 V/1 A
- Bardzo małe wymiary: dł. 6,0 x szer. 7,0 x wys. 2,0 cm
- Waga: 135g

Lieferumfang

- Rozgałęźnik 4K HDMI, 1x2
- Zasilacz sieciowy (5 V/1 A)
- Instrukcja obsługi

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	40	11,50	30,00	53,00	23,00	36.570,00
Innen-VPE	1	0,29	10,50	14,00	5,20	764,40
Einzel-VPE	1	0,29	10,50	14,00	5,20	764,40
Netto einzeln ohne VP	1	0,14	6,00	7,00	2,00	84,00



Weitere Anwendungsbilder:

