


1657DGT/2

Głębokościomierz z odczytem cyfrowym - Dokładność odczytu 0,01 mm -
Dokładność odczytu 0,0005"

CE

UNI EN ISO 13385-2DIN

	art.	A max mm	L mm	B mm	G mm	HxS mm	g
016570002	1657DGT/2	200	270	100	0,01-0,0005	16x4,5	180

