

PM-2/10V, Mierniki z ruchomą cewką

Miernik panelowy z ruchomą cewką

- Skala lustrzana
- Obudowa z tworzywa sztucznego
- 2 klasa
- Korekcja punktu zerowego
- Okablowanie do oświetlenia
- Zakres pomiarowy: 10V

Do celów podświetleniowych, panele mogą być później wyposażone w dwie diody z szeregowymi rezystorami.

Parametry techniczne	
Zakres pomiarowy	10 V
Rezystancja wewnętrzna	10 kΩ
Wymiary wyświetlacza	60.3 x 46.3mm
Otwór montażowy	Ø 37.5 mm
Głębokość montażowa	23 mm