

Kabel ładowania USB Type-C™ 15 cm PD 100 W z E-Marker

Opis

Kabel ładowania USB Type-C™ Delock przewodzi do 5 A a zatem umożliwia ładowanie włączonego urządzenia.

Doskonale w ruchu

Krótki kabel nadaje się specjalnie do ładowania telefonu z power banku.



15 cm

Numer artykułu 85357

EAN: 4043619853571

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Złącze: 2 x USB Type-C™ męski
- Chipset: Cypress E-Marker
- Obsługuje jedynie funkcję ładowania
- Rodzaj kabla: 22 AWG
- Prąd wyjściowy: maks. 5 A
- Średnica kabla: ok. 3,8 mm
- Połączane styki
- Kolor: biały
- Długość ze złączami: ok. 15 cm

Wymagania systemowe

- Urządzenie z gniazdem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Przewód do ładowania USB

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	USB Power Delivery 2.0 USB Type-C™
Styl:	Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x USB Type-C™ męski

Właściwości techniczne

Chipset:	Cypress E-Marker
Maksymalny prąd:	5 A

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	22 AWG 3,8 mm
Długość:	15 cm
Kolor:	biały

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de