

Dwukierunkowy kabel HDMI do DVI 24+1 10 m

Opis

Kabel HDMI to DVI Delock obsługuje transfer danych w dwu kierunkach. Można zatem połączyć monitor lub projektor DVI do interfejsu HDMI PC lub laptopa bądź podłączyć monitor lub projektor HDMI monitor or projektor do interfejsu DVI PC lub laptopa.



10 m

Numer artykułu 85657

EAN: 4043619856572

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 19-pinowe męskie złącze High Speed HDMI-A >
 - 1 x DVI 24+1 męski
- Złącze DVI z wkrętami
- Rodzaj kabla: 24 AWG
- Średnica kabla: ok. 9,5 mm
- Połączane styki
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych do 7,92 Gb/s
- Rozdzielczość do 2560 x 1600 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami (L): ok. 10 m

Wymagania systemowe

- Wolny interfejs HDMI lub
- Wolny interfejs DVI

Zawartość opakowania

- Kabel HDMI do DVI

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x HDMI-A męski
Złącze 2:	1 x DVI 24+1 męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	7,92 Gbps
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	2560 x 1600 @ 60 Hz
Transmisja danych:	Dwukierunkowa

Właściwości fizyczne

Wykończenie pinów:	pozlacane
Średnica kabla:	28 AWG 7,3 mm
Tarcza:	triple
Długość:	10 m
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de