

Kabel audio Red's Music - 2x XLR M / 2x wtyk RCA

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel instrumentalny-audio o podwójnej konstrukcji wyposażony w centralnie prowadzone żyły w niezależnym ekranie z gęstego opłotu siatkowego. Kabel o niskiej pojemności w elastycznej, matowej powłoce PVC redukującej efekty refleksów świetlnych. Produkt dedykowany do połączeń instrumentalnych oraz mikrofonowo-liniowych w domowych, studyjnych i estradowych instalacjach i systemach audio. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU54...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1-A: XLR M

Złącze 1-B: XLR M

Złącze 2-A: Wtyk RCA

Złącze 2-B: Wtyk RCA

Model złącz: X54, RCA51

Przewód wewnętrzny: 2 x (1x0,23mm²)

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥80%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 5mm x 10,5mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:



Model kabla: INS2-S100 - 2x(1x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤115nF/km

Impedancja: 50Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,6Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 38,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)


Średnica zewnętrzna kabla: 5,0 mm x 10,5 mm

Masa: około 71kg/km

Schemat połączeń:



AU54...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:



2x X54 - XLR męski

2 x RCA51 - Wtyk RCA

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU5403BX	0.3 m	115g	5903867412861
AU5405BX	0.5 m	129g	5903867412878
AU5410BX	1.0 m	162g	5903867412885
AU5415BX	1.5 m	196g	5903867412892
AU5420BX	2.0 m	229g	5903867412908
AU5430BX	3.0 m	303g	5903867412915
AU5440BX	4.0 m	370g	5903867412922
AU5450BX	5.0 m	437g	5903867412939
AU5460BX	6.0 m	504g	5903867412946
AU5470BX	7.0 m	571g	5903867412953
AU5480BX	8.0 m	638g	5903867412960
AU5490BX	9.0 m	720g	5903867412977
AU54100BX	10.0 m	787g	5903867412984
AU54150BX	15.0 m	1122g	5903867412991
AU54200BX	20.0 m	1457g	5903867413004

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów