

Karta katalogowa

Nr Art.: 70430

NAZWA PRODUKTU

Przewód przyłączeniowy spiralny 1 do 5 m H07BQ-F 3G1,5



- IP44: chroniony przed ciałami obcymi i bryzgami wody
- wtyczka 2P+Z IP44 z uziemieniem
- przewód spiralny wykonany z poliuretanu
- elastycznie rozciągliwy
- samoczynnie powraca do długości podstawowej
- 230 V, 16 A

Rys. poglądowy

Dane techniczne

EAN	4011160704307
Waga [kg]	0.6
Wymiary	18x8x20 cm
Ogólny kolor	pomarańczowy
Kategoria	Przewody przyłączeniowe
Podkategoria	Przewody przyłączeniowe z wtyczką
Typ przewodu	H07BQ-F
Przekrój przewodu	3G1,5
Kolor przewodu	pomarańczowy
Długość przewodu [m]	5
Napięcie znamionowe [V]	230
Natężenie znamionowe [A]	16
Ochrona IP	IP44
Wejście	wtyczka, IP44 230 V, 16 A, 2P+Z
Wyjście	odizolowanie na 35mm z tulejkami
Liczba żył	3

Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.