



Listwa zasilająca antyprzepięciowa CB do szafy RACK 19" | 1U | 16A | PDU | 6xFRENCH | 2m

Kod produktu: 53995

Listwa zasilająca PDU zapewnia niezawodne zasilanie w szafach serwerowych.

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE	220V - 250V
CZĘSTOTLIWOŚĆ AC	50Hz / 60Hz
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE	3800 W
GNIAZDA	6 x francuskie
WTYCZKI	DIN 49441, 16A
GRUBOŚĆ KABLA ZASILAJĄCEGO	3 x 1,5 mm ²
DŁUGOŚĆ KABLA	2 m
MAKSYMALNY PRĄD WEJŚCIOWY	16 A
RODZAJ GNIAZDA	NFC61-314
INFORMACJE DODATKOWE	Podświetlany przełącznik
ZABEZPIECZENIA	Przeciwprzepięciowe
WYMIARY	482,6 x 44,4 x 62 mm (19")
WYSOKOŚĆ ROBOCZA	1U
DŁUGOŚĆ MONTAŻOWA	465 mm
KOLOR	Czarny
MATERIAŁ	Aluminium
OCENA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	UL 94V-0

CERTYFIKAT	CE, RoHS
METODA MONTAŻU	Poziomo lub pionowo
WYMAGANA PRZESTRZEŃ DO MONTAŻU	1U
ZDANE TESTY	Wytrzymałość elektryczna (Hipot test), ciągłości uziemienia, wytrzymałości izolacji.
ZASTOSOWANIE	Zasilanie w obudowach szaf RACK 19"
KOD EAN	5901878539959