



BEYON

BEYON przyciski bezprzewodowe 1Y.13.Bxx

WERSJE

- 1Y.13.B10: 2 Kanały, biały
- 1Y.13.B12: 2 Kanały, czarny
- 1Y.13.B20: 4 Kanały, biały
- 1Y.13.B22: Kanały, czarny

ZASIĘG SYGNAŁU

- Zasięg sygnału: 10 m na otwartej przestrzeni bez przeszkód
- Zasięg transmisji może się różnić w zależności od struktury budynku

Przykładowo:

- Żelbetowe ściany i / lub metalowe ściany
- Przełącznik zamontowany na metalowej powierzchni lub w metalowych ramach
- Ściany działowe wypełnione wełną izolacyjną na metalicznym podłożu
- Sufity z panelami z metalu lub włókna węglowego
- Ołowiane szkło lub szkło z metalową okładziną, meble stalowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Źródło energii	Zintegrowany generator z własnym zasilaniem
Częstotliwość pracy	2.4 Ghz Bluetooth BLE
Dopuszczenia	2.4 Ghz: CE, FCC, IC (Europa, US, Kanada)
Cykle przełączeń	min. 50.000
Temperatura pracy	-25°C ... +65°C

Informacje

- Przyciski BEYON są przeznaczone do użytku wewnętrznego
- Produkt nie nadaje się do środowisk o wysokich wibracjach, uderzeniach mechanicznych, bardzo wysokiej wilgotności, bardzo zakurzonych lub o atmosferze wybuchowej

Instrukcje bezpieczeństwa

- Ryzyko zadławienia! Nie zostawiaj materiałów opakowaniowych na wierzchu. Dzieci mogły połknąć mniejsze części i zadławić się
- Zainstaluj i używaj produktu zgodnie z dostarczoną instrukcją i w żaden sposób nie modyfikuj produktu
- Nieprawidłowe czyszczenie może spowodować uszkodzenie produktu. Zalecamy czyszczenie go miękką i wilgotną ściereczką