



Qoltec Jednofazowy elektroniczny licznik | miernik zużycia energii na szynę DIN | 230V | LCD | 2P

Kod produktu: 50899

Elektroniczny miernik zużycia energii do montażu na szynie DIN TH35 służy do bieżącej kontroli poziomu zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki jednofazowe. Wyświetlacz LCD wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej z liczby impulsów. Pobór energii w fazie sygnalizuje ledowy wskaźnik pomiaru. Licznik jednofazowy, jednokierunkowy, dwuprzewodowy. Klasa dokładności 1.

INWESTYCJA W OSZCZĘDNOŚĆ I KONTROLĘ ZUŻYCIA ENERGII



Licznik elektroniczny poboru prądu pozwala na bieżąco monitorować poziom zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki jednofazowe zasilane prądem przemiennym 230V o częstotliwości 50Hz. Urządzenie posiada wskaźnik LED, który sygnalizuje o poborze energii, dioda miga z częstotliwością, która jest zależna od pobieranej energii ze stałą impulsowania 1600imp/kWh. Wyświetlacz LCD, wskazuje wartość pobranej energii przeliczonej na podstawie liczby impulsów. Miernik przeznaczony do montażu w rozdzielnicach na szynie DIN TH35. Dodatkowym atutem produktu jest bardzo łatwa obsługa i niewielki rozmiar, który z pewnością ułatwi instalację urządzenia.

WYGODNE I PRECYZYJNE MONITOROWANIE



Licznik zużycia prądu marki Qoltec może być stosowany w instalacjach domowych jak i w zakładach przemysłowych oraz dowolnym innym obiekcie.

Cechy produktu :

- Jednofazowy, dwuprzewodowy, 2 moduły,
- Jednokierunkowy, zlicza energię bez względu na kierunek jej przepływu,
- Standardowy montaż urządzenia w tablicy rozdzielczej na szynie DIN 35mm,
- Pomiar zużycia energii wyświetlany w kWh,
- Posiada wyświetlacz LCD 5+1, do monitorowania pomiarów,
- Pomiar bezpośredni to 5(60)A,
- Zgodny z normami IEC 62053-21 i DIN EN50022,
- Klasa dokładności 1.0,
- Prąd bazowy wynosi 5A, prąd maksymalny ma wartość 60A,

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty **24 miesięczną gwarancją** od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ	Jednofazowy
Dokładność	Klasa 1.0
Napięcie znamionowe	230V
Prąd znamionowy	5(60)A
Prąd rozruchowy	0.4%Ib
Wydajność izolacji	AC napięcie 4kV przez 1minute, 1.2/50us przebieg napięcia impulsowego 6kV.
Częstotliwość	50 Hz
Liczba biegunów	2P
Wyświetlacz	LCD 5+1
Montaż	Szyna DIN TH35
Informacje dodatkowe	Pomiar energii czynnej przez odbiorniki 1-fazowe Zgodny z normą DIN EN5002
Wymiary (G/D x Sz x W)	66 x 35 x 83 mm
Głębokość / Długość opakowania [mm]	40 mm
Szerokość opakowania [mm]	92 mm
Wysokość opakowania [mm]	72 mm
Waga netto [kg]	0.109
Waga brutto [kg]	0.122
Certyfikat	CE
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878508993