



## Základní popis

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Řada                            | Spacial                                          |
| Příslušenství / náhradní díly   | Příslušenství pro upevnění                       |
| Typ produktu nebo součásti      | Zařízení pro upevnění sloupku                    |
| Aplikace                        | Víceúčelové                                      |
| Pro jmenovité rozměry rozváděče | -                                                |
| Montážní poloha                 | Zadní skříň                                      |
| Kompatibilní řada               | Spacial CRN<br>Spacial S3D<br>Spacial SBM        |
| Sestava zařízení                | 2 x nosná lišta<br>2 x pásek<br>Upevňovací prvky |
| Počet kusů na sadu              | Sada 1                                           |

## Doplňky

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiál                 | Pozinkovaná ocel                                                                                                                    |
| Upevnění                 | Minimální průměr 150 mm<br>Maximální průměr 215 mm<br>Upevňovacím prvkem - typ šroubu M8 - pro vložky v zadní části skříně umístění |
| Trvalé dovozené zatížení | 100 kg                                                                                                                              |
| Výška                    | 45 mm                                                                                                                               |
| Šířka                    | 295 mm                                                                                                                              |
| Hloubka                  | 32,5 mm                                                                                                                             |
| Hmotnost přístroje       | 1,9 kg                                                                                                                              |

## Nabídka udržitelnosti

|                         |                                                                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Udržitelný stav nabídky | Výrobek Green Premium                                                                                               |
| RoHS                    | Vyhovuje - od 0940 - Prohlášení o shodě Schneider Electric<br><a href="#">Prohlášení o shodě Schneider Electric</a> |

|                                         |                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH                                   | Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou<br>Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou                                          |
| Dokument o ekologickém profilu          | Dostupný<br> Environmentální profil produktu |
| Instrukce o ukončení životnosti výrobku | Standardní recyklací výrobku                                                                                                  |
| <b>Záruční lhůta</b>                    |                                                                                                                               |
| Záruční lhůta                           | 18 měsíců                                                                                                                     |