



## Qoltec Zasilacz desktopowy 60W | 12V | 5A | 5.5\*2.1 + kabel zasilający

Kod produktu: 50797

Zasilacz desktopowy Qoltec jest gwarancją bezpiecznego zasilania oraz użytkowania. Można wykorzystać go w domu lub w pracy. Posiada szereg zabezpieczeń chroniących podłączone urządzenie. Charakteryzuje się wysoką sprawnością, która wpływa na zmniejszenie zużycia energii.

### ROZWIĄZANIE DEDYKOWANE DLA CIEBIE



Niezawodność ma dla Ciebie kluczowe znaczenie? Wybierz zasilacz desktopowy marki Qoltec, który pozwoli Ci na bezpieczne zasilanie urządzeń. Został wykonany z materiałów najwyższej jakości, a zastosowane w nim technologie pozwolą na niskie zużycie energii oraz wysoką wydajność.

## BEZPIECZNE ZASILANIE W UNIWERSALNYM WYDANIU



Nie daj się zatrzymać i wybierz produkt najwyższej jakości, wyposażony w nowoczesne technologie:

- przeciwprzepięciową, to ochrona przed zbyt niskim lub zbyt wysokim napięciem wejściowym,
- przeciwprzeciążeniową, to ochrona przed przeciążeniem każdej z linii zasilających,
- przeciwzwarceniową, to ochrona przed zwarceniem w obwodzie zasilacza,
- termiczną, to ochrona przed przeciążeniem lub złą cyrkulacją powietrza.

## ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Każdy z oferowanych przez nas zasilaczy objęty jest 36 miesięczną gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

## DANE TECHNICZNE

|                                     |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent                           | Qoltec                                                                                                                                          |
| Wtyczka                             | 5.5 * 2.1 mm                                                                                                                                    |
| Moc                                 | 60 W                                                                                                                                            |
| Napięcie wejściowe                  | 220-240 V                                                                                                                                       |
| Napięcie wyjściowe                  | 12 V                                                                                                                                            |
| Natężenie wyjściowe                 | 5 A                                                                                                                                             |
| Częstotliwość                       | 50 - 60 Hz                                                                                                                                      |
| Zabezpieczenia                      | Przeciwprzepięciowe<br>Przeciwprzeciążeniowe<br>Przeciwzwarceniowe<br>Termiczne                                                                 |
| Uwagi                               | Zasilacz sieciowy AC/DC przeznaczony do urządzeń telekomunikacyjnych i do sprzętu automatycznego przetwarzania danych i urządzeń do tych maszyn |
| Długość kabla                       | 1.16 m                                                                                                                                          |
| Wymiary (G/D x Sz x W)              | 59 x 130 x 31 mm                                                                                                                                |
| Zawartość opakowania                | Zasilacz desktopowy<br>Kabel zasilający<br>Karta gwarancyjna<br>Instrukcja obsługi<br>Rzep do porządkowania kabla                               |
| Głębokość / Długość opakowania [mm] | 50                                                                                                                                              |
| Wysokość opakowania [mm]            | 240                                                                                                                                             |
| Szerokość opakowania [mm]           | 130                                                                                                                                             |
| Waga netto [kg]                     | 0.3520                                                                                                                                          |
| Waga brutto [kg]                    | 0.4100                                                                                                                                          |
| Gwarancja                           | 36 miesięcy                                                                                                                                     |
| Kod EAN                             | 5901878507972                                                                                                                                   |