

Dane produktów



PUSZK LEGRAND

BATIBOX PUSZKA POJEDYNCZA - ŚCIANY MUROWANE DO ŁĄCZENIA W PUSZKI WIELOKROTNE 40 MM

REF. 080141 | EAN. 3245060801410

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Do ścian z gołej cegły
Model/kształt/forma	Kwadratowy
Rodzaj budowy	Puszka osprzętowa
Model	Pojedynczy
Wypożenie	Brak
Długość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość wewnętrzna	40 mm
Liczba wkładów osprzętowych	2
Montaż urządzenia elektrycznego	Śrubowy lub rozporowy
Ze śrubami	Tak
Do rur o średnicy	20/25 mm
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	20-25 mm
Blokada rury	Nie
Wpusty z tyłu	Tak
Liczba wpustów	12
Materiał	Tworzywo sztuczne

Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Czerwony
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Brak
Sposób mocowania pokrywy	Inne
Plombowane	Nie
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Nie
Wiatroszczelne	Nie
Liczba biegunów na zacisk	0
Stała pozycja zacisku	Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia	Nie
Króciec	Brak
Odporność uderowa	IK04
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-5-60 °C

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna

 80141.pdf | PDF (0.23Mo)

Certyfikaty

 OC / CB-FR_707397/A1 | (0.52Mo)

Oprogramowanie CAD/BIM

BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2026-ENGLISH.rvt | RVT (171.28Mo)

BIM-LEGRAND-MOSAIC-2026-ENGLISH.rvt | RVT (143.42Mo)

BIM-LEGRAND-PLEXO-2026-ENGLISH.rvt | RVT (150.96Mo)