

# Model: ZESTAW/T01

Kod SAP: ZPL00001095

Zestaw handlowy Nożyczki 1128BAX+ taśma izolacyjna ESB1525NE

Nożyczki 1128BAX

Profil zewnętrznych krawędzi ostrzy zaprojektowany do wykonywania w płytach z tworzyw sztucznych otworów o średnicy od 13 mm do 24 mm.

- Wysoka twardość powierzchni ostrzy (odporność na ścieranie i zużycie),
- Niski współczynnik tarcia (gładkość i nieprzyleganie),
- Przegub bez luzu z mimośrodowym sworzniem,
- Pokrowiec z tworzywa mocowany na pasku,
- Wykonane ze stali nierdzewnej,
- Ostrza pokryte powłoką DLC,

Powłoka DLC (Diamond-Like Carbon) jest innowacyjną powłoką węglową:

- wysoka twardość i niski współczynnik tarcia wynikają z jednoczesnej obecności na powierzchni węgla w postaci grafitu i diamentu.



Taśma elektroizolacyjna BMESB1525NE:

- szerokość 15mm, długość w rolce 25m, grubość 0,15mm, czarna,
- nośnik z polichlorku winylu,
- odporne na wietrzenie, oleje, kwasy i zasady, żrące chemikalia,
- temperatura stosowania 0°C ~ 90°C,
- przyczepność - do stali 2,2N/cm do nośnika 2,0N/cm,
- wytrzymałość na zrywanie 28N/cm,
- wydłużenie przy zrywaniu 200%,
- wytrzymałość elektryczna 45kV/mm,
- zgodne z: ICE 60454-2,
- ocena: CEI EN 606454-3-1-5/F-PVCP/90,

