

Dane produktów



PUSZK LEGRAND

BATIBOX PUSZKA POTRÓJNA PRZELOTOWA DO ŚCIAN MUROWANYCH 40 MM

REF. 080143 | EAN. 3245060801434

> www.legrand.pl/e-katalog

parametry techniczne

Sposób montażu	Do ścian z gołej cegły
Model/kształt/forma	Prostokątny
Rodzaj budowy	Puszka osprzętowa
Model	Potrójny
Z pierścieniem obrotowym	Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)	Nie
Wypożenie	Brak
Długość	216 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość (Min-Max)	43-43 mm
Głębokość wewnętrzna	40 mm
Liczba wkładów osprzętowych	8
Montaż urządzenia elektrycznego	Śrubowy lub rozporowy
Ze śrubami	Tak
Liczba nieregulowanych uchwytów do mocowania osprzętu	0
Liczba regulowanych uchwytów do mocowania osprzętu	0
Przepusty kablowe z osłabieniami	Tak

Liczba wpustów	16
Liczba dławnic na wyposażeniu	0
Materiał	Tworzywo sztuczne
Bezhalogenowe	Tak
Zabezpieczenie powierzchni	Stan surowy
Kolor	Czerwony
Stopień ochrony (IP)	IP20
Wykonanie/rodzaj pokrywy	Brak
Pokrywa przezroczysta	Nie
Sposób mocowania pokrywy	Inne
Plombowane	Nie
Podtrzymanie funkcji	Brak
Z ekranowaniem	Nie
Wiatroszczelne	Nie
Liczba biegunów na zacisk	0
Stała pozycja zacisku	Nie
Zaczep/hak do montażu oświetlenia	Nie
Króciec	Brak
Zastosowanie specjalne	Brak
Z przegrodą	Tak

Przepust kablowy membranowy	Nie
Przepust kablowy rurowy	Tak
Przepust kablowy w postaci dławnicy membranowej	Nie
Do rur o średnicy	20/25 mm
Do przewodów o średnicy (Min-Max)	20-25 mm
Blokada rury	Nie
Opcjonalna blokada rury	Nie
Wpusty z tyłu	Tak

Odporność udarowa	IK04
Zakres temperatury pracy (Min-Max)	-5-40 °C
Temperatura magazynowania (Min-Max)	-5-60 °C
Uchwyt na kabel	Nie dotyczy

Dokumentacja

Oprogramowanie CAD/BIM

- BIM-BTICINO-LIVING-NOW-2026-ENGLISH.rvt | RVT (171.28Mo)
- BIM-LEGRAND-MOSAIC-2026-ENGLISH.rvt | RVT (143.42Mo)
- BIM-LEGRAND-PLEXO-2026-ENGLISH.rvt | RVT (150.96Mo)

Certyfikaty

-  OC / CB-FR_707397/A1 | (0.52Mo)