

ednet Hub USB 3.0, 4-portowy

85155

EAN 4054007851550



Transfer danych do 5 GB, adapter 5 V/2 A, Czarny

Hub ednet USB 3.0 umożliwia rozszerzenie Twojego stanowiska pracy – można podłączyć do czterech urządzeń USB i korzystać z nich jednocześnie. Dzięki instalacji Plug & Play urządzenie można stosować od razu w każdym notebooku lub komputerze PC. Technologia USB 3.0 umożliwia transmisję danych z prędkością Super Speed do 5 Gbps. Kompatybilność w dół do USB 2.0/1.1 gwarantuje działanie również starszych urządzeń USB. Mała i kompaktowa obudowa zmieści się na każdym biurku oraz przyda się także w podróży.

Rozszerzenie przyłącza dla Twojego stanowiska pracy o prędkości Super Speed!

- 4 złączy USB 3.0
- Obsługa transmisji danych z prędkością Super Speed (5 Gbps), High Speed (480 Mbps) oraz Full Speed (12 Mbps)

- Zużycie prądu: 900 mA
- Zasilacz 5 V/2 A (3,5 mm)
- Z kablem przyłączeniowym USB 3.0, długość 80 cm
- Kompatybilność z Windows, Mac, Linux
- Wymiary: 1,5 x 3,1 x 10,2 cm
- Kolor: czarny
- Liczba portów: 4
- Standardowy port USB: USB 3.0 / 3.1

Lieferumfang

- Hub USB 3.0, 4-portowy
- Zasilacz 5 V/2 A
- Kabel danych 80 cm
- Instrukcja obsługi

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	30	10,30	40,50	38,50	28,00	43.659,00
Innen-VPE	1	0,34	16,30	12,20	11,00	2.187,46
Einzel-VPE	1	0,34	16,30	12,20	11,00	2.187,46
Netto einzeln ohne VP	1	0,04	10,20	3,10	1,50	47,43

USB 3.0



Weitere Anwendungsbilder:

