


DIN 7982 H

Tapping screws countersunk head with cross recess H (Phillips), type C

Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym z gniazdem krzyżowym



dk	4,3	5,5	6,8	7,5	8,1	9,5	10,8	12,4
Length / Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
6,5 (1/4)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★				
9,5 (3/8)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★		
13 (1/2)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
16 (5/8)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
19 (3/4)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
22 (7/8)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
25 (1")	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
32 (1 1/4)	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
38 (1 1/2)		★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
45 (1 3/4)			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
50 (2")			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
55 (2 1/8)			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
60 (2 3/8)			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
70 (2 3/4)			★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
80 (3 1/8)					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
90 (3 1/2)					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
100 (4")					★ ★	★ ★	★ ★	★ ★
120 (4 3/4)						★ ★	★ ★	★ ★
BOX	1000	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500 ≥ 50 200	1000 ≥ 22 500 ≥ 32 200	200 ≥ 32 100	200 ≥ 32 100

★ A1 / ★ A2 / ★ A4