


Antenna cable N Plug > RP-SMA Plug 90° RG-174 0.3 m

Opis

The coaxial antenna cable by Delock allows the connection of radio frequency technology devices.



Numer artykułu 89579

EAN: 4043619895793

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connectors:
1 x N plug
1 x RP-SMA plug 90°
- Impedance: 50 Ohm
- Cable: coaxial
- Cable type: RG-174
- Cable attenuation: 1 dB @ 1000 MHz per meter
- Cable diameter: ca. 2.70 mm
- Cable colour: black
- Smallest bending radius: ca. 1 cm
- Cable length incl. connectors: ca. 0.3 m

Wymagania systemowe

- Device with free N or RP-SMA jack

Zawartość opakowania

- Antenna cable

Interfejs

Złącze 1:	1 x N męski
Złącze 2:	1 x męski RP-SMA 90°

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	RG-174
Tłumienie przewodu:	1 dB @ 1 GHz
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	0,3 m
Wykończenie pinów:	pozlacane niklowane
Najmniejszy promień skrętu:	1 cm
Średnica kabla:	2,7 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

