

Stacja dokująca USB dla 3 x dysków twardych SATA / SSD z funkcją klonowania 1:2

Opis

Ta stacja dokująca firmy Delock umożliwia zewnętrzne podłączenie do trzech dysków twardych SATA 2.5" lub 3.5" lub SSD przez interfejs USB. Rozwiązanie nie wymaga obudowy zewnętrznej, gdyż napęd jest wpinany wprost do stacji dokującej.

Funkcja klonowania

Funkcja klonowania umożliwia kopiowanie zawartości jednego dysku twardego na jeden lub dwa dyski bez użycia komputera.



Numer artykułu 64332

EAN: 4043619643325

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
 - 3 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
 - 1 x gniazdo prądu stałego
- Chipset: JMicron JMS562
- Przycisk funkcji:
 - 1 x przycisk klonowania
 - 1 x przełącznik Włączenie / Wyłączenie
- Do SATA HDD / SSD 2.5" i 3.5"
- Odpowiedni do wszystkich dysków twardych SATA, do SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych do 5 Gbps
- Wskaźnik LED zasilania, dostępu i stan kopiowania
- Bootowalny
- Wymiary (DxSxW): ok. 139 x 121 x 69 mm
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania
- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Wyjście: 12,0 V / 4,0 A / 48,0 W

- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,1 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Android 14.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 6.5 lub nowszy
- Mac OS 14.5 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Stacja dokująca
- Kabel USB Typ-A męski do Typ-B męski, długość ok. 1 m
- Zewnętrzny zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play Funkcja klonowania
Odpowiedni do nośników danych:	2.5" 3.5" SSD lub HDD
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Android 14.0 or above Linux Kernel 6.5 or above Mac OS 14.5 lub nowszy
Wskaźnik LED:	power, access and copy status

Interfejs

Zewnętrzne:	1 x gniazdo prądu stałego 1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński
Wewnętrzne:	3 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński

Właściwości techniczne

Chipset:	JMicron JMS562
Szybkość transmisji danych:	5 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	139 mm
Szerokość:	121 mm
Wysokość:	69 mm
Kolor:	czarny

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de