


# Karta katalogowa

Nr Art.: 70880

NAZWA PRODUKTU

## Przewód zasilający z wtyczką Euro i gniazdem C7 230 V, 2,5 A, 1,5 m H03VVH2-F 2x0,75 BIA



- IP20: do użytku wewnątrz pomieszczeń
- z gniazdem kątowym do małych urządzeń typu C7 – ósemka
- wtyczka: 2P/II Euro
- 230 V, 2,5 A

Rys. poglądowy

### Dane techniczne

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| EAN                      | 4011160708800                                     |
| Waga [kg]                | 0.08                                              |
| Wymiary                  | 5x3x19 cm                                         |
| Ogólny kolor             | biały                                             |
| Kategoria                | Przewody przyłączeniowe                           |
| Podkategoria             | Przewody przyłączeniowe z wtyczką                 |
| Typ przewodu             | H03VVH2-F                                         |
| Przekrój przewodu        | 2x0,75                                            |
| Kolor przewodu           | biały                                             |
| Długość przewodu [m]     | 1.5                                               |
| Napięcie znamionowe [V]  | 230                                               |
| Natężenie znamionowe [A] | 2.5                                               |
| Moc Maksymalna           | 575 W                                             |
| Ochrona IP               | IP20                                              |
| Wejście                  | wtyczka płaska, kątowa Euro 2P 230 V, 2,5 A, IP20 |
| Wyjście                  | 1x gniazdo kątowe typ C7, 230 V, 2,5 A, IP20      |
| Liczba żył               | 2                                                 |

**Twój partner zapewniający zasilanie i oświetlenie na placu budowy.**