

SKINDICHT® SM

SKINDICHT® SM, protimatice pro tenkostěnná pouzdra s průchozími otvory, k zajištění vývodů



Oblasti použití

Všude tam, kde se musí vývodka zajistit maticí nebo kde tenká stěna skříně nedovoluje vyvrtání závitu ale pouze průchozího otvoru

Konstrukce

PG připojovací závit

Technická data

Klasifikace ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000940

ETIM 5.0 Class-Description: matice pro kabelovou vývodku

Klasifikace ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000940

ETIM 6.0 Class-Description: Protimatice pro kabelové šroubení

Materiál:

Poniklovaná mosaz

Teplotní rozsah:

-60 °C až +200 °C

Poznámka

Fotografie a grafika nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou základní ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.

**SKINDICHT® SM**

Číslo výrobku	Označení výrobku/velikost	Výška mm	OK mm	Vnější Ø mm
SKINDICHT® SM				
52003490	PG 7	2,8	15	16,6
52003500	PG 9	2,8	18	20
52003510	PG 11	3	21	23,5
52003520	PG 13,5	3	23	25,5
52003530	PG 16	3	26	29
52003540	PG 21	3,5	32	35,5
52003550	PG 29	3,5	41	45
52003560	PG 36	5	51	56
52003570	SM 42	5	60	65
52003580	PG 48	5,5	64	69

Poslední změny (23.03.2018)

©2018 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://lappcech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16