

# Kabel szeregowy RS-232 D-Sub9 żeński na żeński 5 m

## Opis

Kabel szeregowy Delock to **przedłużacz do podłączenia** modemu, drukarki, instrumentów pomiarowych, konwerterów, hubów RS232, krosownic itp. Kabel umożliwia na łączenie przyległych systemów i urządzeń.

### Złącze Mini D-Sub9

Kable pasują do każdego portu RS-232 gdyż złącza mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) są niewielkie. Dzięki temu gniazda RS-232 można montować jedno obok drugiego.



5 m

**Numer artykułu 86826**

EAN: 4043619868261

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub9 ze śrubami
  - 1 x żeński szeregowy D-Sub9 ze śrubami
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Przypisanie styków: 1:1
- Kolor: czarny
- Izolator: PVC
- Typ śrubek: #4-40 UNC
- Średnica kabla: ok. 5 mm
- Długość kabla ze złączem: ok. 5 m

## Wymagania systemowe

- Wolny port męski D-Sub9

## Zawartość opakowania

- Kabel

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| Specyfikacja: | RS-232 (EIA / TIA)                    |
| Styl:         | Mini Sub-D9<br>Obie strony identyczne |

## Interfejs

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x żeński szeregowy D-Sub 9 ze śrubami |
| Złącze 2: | 1 x serial Sub-D 9 female with screws   |

## Właściwości techniczne

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Szybkość transmisji danych: | 921,6 Kbps                                          |
| Transmisja sygnału:         | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND + Shield |

## Właściwości fizyczne

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Typ przewodu:             | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Długość kabla ze złączem: | 5 m                                    |
| Wykończenie pinów:        | pozlacane                              |
| Materiał przewodnika:     | Copper tinned                          |
| Średnica kabla:           | 28 AWG                                 |
| Typ śrubek:               | #4-40 UNC                              |
| Kolor:                    | czarny                                 |
| Materiał osłony kabla:    | PVC                                    |
| Bezpieczeństwo palności:  | VW-1                                   |

## Manufacturer information

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |