

Qoltec Zbliżeniowy czytnik kart i breloków RFID | EM | karta | brelok | ABS

Kod produktu: 52464

Czytnik kart i breloków zbliżeniowych marki Qoltec działa na częstotliwości 125kHz. Urządzenie zabezpiecza i pozwala na identyfikację użytkowników oraz pełną kontrolę dostępu do wybranych obiektów. Czytnik można odblokować za pomocą karty lub breloka. Posiada wbudowaną diodę LED i sygnalizator dźwiękowy. Możliwość ustawienia trybu impulsowego lub przełączania.

ZAUTOMATYZUJ SWÓJ OBIEKT - SKUTECZNA IDENTYFIKACJA, ŁATWY DOSTĘP



Obsługuje karty i breloki zbliżeniowe pracujące na częstotliwości 125kHz

Czytnik zbliżeniowy marki Qoltec pełni kluczową rolę w procesie identyfikacji poszczególnych użytkowników. Każda osoba zanim uzyska dostęp do obszaru objętego ochroną jest poddana weryfikacji przez czytnik kontroli dostępu za pomocą **identyfikatora w postaci karty zbliżeniowej lub breloka** , ograniczając dostęp do budynków lub pomieszczeń tylko dla osób uprawnionych, czyli posiadaczy tzw. TAGU. To rozwiązanie eliminuje konieczność stosowania tradycyjnych kluczy czy też kodów dostępu, które mogą być łatwo kopiowane lub udostępniane osobom nieuprawnionym. **Obsługuje zarówno karty jak i breloki zbliżeniowe pracujące na częstotliwości 125kHz** .

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO



Możliwość zaprogramowania do 3000 użytkowników, sygnalizacja świetlna i dźwiękowa, z mechanizmem blokady

Czytnik zbliżeniowy marki Qoltec oferuje szeroki zakres możliwości i funkcji, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę użytkowania. Jego **możliwość zaprogramowania nawet do 3000 użytkowników** sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem nie tylko dla dużych korporacji, biur czy zakładów przemysłowych, ale także **dla obiektów użyteczności publicznej, takich jak baseny, siłownie, parkingi czy biblioteki** . Urządzenie posiada wbudowaną **diodę LED** i **sygnał dźwiękowy**. Po odczytaniu karty i zidentyfikowaniu użytkownika, dioda LED zmienia kolor na zielony, a urządzenie wydaje jeden sygnał dźwiękowy, co potwierdza udane uzyskanie dostępu. **Posiada mechanizm blokady po 10 nieudanych próbach uzyskania dostępu** w ciągu jednej minuty, czytnik zostanie automatycznie zablokowany na okres 10 minut.

ELEGANCKIE I SOLIDNE WYKONANIE Z DBAŁOŚCIĄ O KAŻDY DETAL



Wysoka jakość materiałów i staranna konstrukcja

Dbamy o to, by produkty naszej marki łączyła nie tylko estetyka wykonania, ale również trwałość. Wiemy, że **solidność i niezawodność są kluczowe dla naszych klientów, dlatego też kładziemy ogromny nacisk na jakość wykonania naszych urządzeń** . Dzięki **wysokiej jakości materiałów i starannej konstrukcji** , nasze urządzenia są gotowe sprostać nawet najbardziej wymagającym warunkom użytkowania. **Dla naszej marki trwałość to nie tylko obietnica, ale też gwarancja satysfakcji naszych klientów** , którzy mogą być pewni, że wybierając nasze produkty, inwestują w rozwiązanie, które będzie służyć im przez długie lata.

WYSOKA KLASA SZCZELNOŚCI



Wysoka klasa odporności przeciwdeszczowej i przeciwpyłowej - IP66

Nasz czytnik **posiada wysoką klasę odporności przeciwdeszczowej i przeciwpyłowej, IP66** . To znaczy, że jest **odporny na czynniki zewnętrzne takie jak kurz i wilgoć** . W przypadku urządzeń elektronicznych kurz i wilgoć są zagrożeniem dla elektroniki, szczególnie tych montowanych na zewnątrz, dlatego właściwa ochrona jest kluczowa dla zapewnienia długotrwałej i niezawodnej pracy urządzenia.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ

Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Produkt objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Typ karty	EM Wiegand 26 bitów
Typ transmisji	RFID
Tryb pracy	Karta, brelok zbliżeniowy
Napięcie nominalne	DC10-24V
Częstotliwość	125 kHz
Obciążenie	<150mA
Zasięg odczytu	30mm-80mm
Ilość użytkowników	3000
Podświetlenie	Tak
Klawiatura	Nie
Sygnalizacja	Świetlna i dźwiękowa
Instalacja	Montaż powierzchniowy
Stopień ochrony	IP66
Informacje dodatkowe	Posiada wbudowaną diodę LED oraz sygnalizator dźwiękowy. Do 10 użytkowników odwiedzających
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny, srebrny
Materiał	ABS
Temperatura pracy	-40˚C ~ +60˚C
Wymiary (G/D x Sz x W)	43 x 100 x 20 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Czytnik zbliżeniowy 1 x Pilot do zdalnego sterowania 1 x Akcesoria montażowe 1 x Karta administratora 1 x Instrukcja obsługi
Głębokość / Długość opakowania [mm]	60
Szerokość opakowania [mm]	115
Wysokość opakowania [mm]	60
Waga netto [kg]	0.132
Waga brutto [kg]	0.163
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878524641