

Delock Antenna Cable N plug to SMA plug LMR/CFD200 2.5 m low loss

Opis

This cable connects outdoor components of the radio frequency with indoor components. The RF cable is characterized by a low attenuation.



2.5 m

Numer artykułu 89420

EAN: 4043619894208

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na
zamek błyskawiczny

Szczegóły techniczne

- Connectors:
 - N plug
 - SMA plug
- Cable type: LMR/CFD200
- Attenuation:
 - 2.4 GHz: 0.55 dB per meter
 - 5.7 GHz: 0.86 dB per meter
- Impedance: 50 Ohm
- Cable diameter: 4.8 mm
- Minimum bend radius: 12,7 mm
- Colour: black
- Cable length incl. connectors: ca. 2,5 m


Wymagania systemowe

- Device with a free N or SMA jack

Zawartość opakowania

- Antenna cable

Zdjęcia



Interfejs

Złącze 1:	1 x N męski
Złącze 2:	1 x męski SMA

Właściwości techniczne

Impedancja:	50 Ω
-------------	------

Właściwości fizyczne

Kategoria kabla:	koncentryczny
Typ przewodu:	CFD200
Tłumienie przewodu:	0.46 dB @ 1.8 GHz per meter
Kolor przewodu:	czarny
Długość kabla ze złączem:	2,5 m
Najmniejszy promień skrętu:	12,7 mm
Średnica kabla:	4,8 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

