

USB 10 Gbps 4-portowy koncentrator USB Type-C™ ze złączem USB Type-C™

Opis

Hub USB Delock w obudowie metalowej może być podłączony do komputera, laptopa bądź urządzenia mobilnego przez interfejs USB Type-C™. Rozszerza system o 4 portów USB-C™. Do konwertera można przyłączyć różne urządzenia USB takie jak pamięć flash, czytnik kart, obudowa zewnętrzna itp.

Wytrwa?y ma?y pomocnik

Dzięki małym rozmiarom i mocnej obudowie, hub Delock doskonale sprawdza się w podróży. Można go zwyczajnie zapakować do torby razem z laptopem lub tabletem i korzystać gdy potrzeba.

Dodatkowe z??cze USB Type-C™ do zasilania

Dodatkowe gniazdo USB-C™ może zasilać urządzenia podłączone do żeńskich portów USB koncentratora, jeśli zasilanie urządzenia hosta jest niewystarczające. Zasilanie poprzez oddzielny zasilacz jest możliwe do 5 V i 3 A.



Numer artykułu 64249

EAN: 4043619642496

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
 - 4 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
 - 1 x USB Type-C™ żeński (opcjonalnie dla zasilacza)
- Chipset: VIA VL822
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- Mocna obudowa metalowa
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Kolor: szary
- Plug & Play
- Wymiary (DxSxW): ok. 60 x 45 x 15 mm

Wymagania systemowe

- Android 11.0 lub nowszy
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 lub nowszy

- Mac OS 12.4 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- Surface Pro 7
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

Zawartość opakowania

- Hub USB 10 Gbps
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Ogólne

Funkcja :	Plug & Play
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.4 oder höher Android 11.0 or above Linux Kernel 5.15 or above

Interfejs

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
Złącze 2:	4 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
Złącze 3:	1 x USB Type-C™ żeński (opcjonalnie dla zasilacza)

Właściwości techniczne

Chipset:	VIA VL822
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Właściwości fizyczne

Długość kabla:	15 cm
Długość:	60 mm
Szerokość:	45 mm
Wysokość:	15 mm
Kolor:	szary czarny

Manufacturer information

Ulica Beeskowdamm 13/15
 Kod pocztowy 14167

Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de