

DisplayPort kabel 8K 60 Hz 5 m czerwony metalowy

Opis

Kabel firmy Delock stosowany do podłączania urządzeń z interfejsem DisplayPort, takich jak monitory lub telewizory, do komputera PC lub laptopa.

Rozdzielczość 8K i obsługa HDR

Obsługuje przepustowość 32,4 Gbps, wyświetla w rozdzielczości **8K Ultra HD** (7680 x 4320 przy 60 Hz).

Barwy **HDR są realistyczne**, a głębia robi wrażenie, jasność i kontrast są optymalnie odtwarzane.

Elegancka metalowa obudowa

Elegancki wygląd kabla dzięki metalowym obudowom wtyczek.



Numer artykułu 80607

EAN: 4043619806072

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 2 x DisplayPort męski
- Specyfikacja DisplayPort 1.4
- Wsteczna zgodność z DisplayPort 1.3, 1.2 i 1.1
- Pin 20 nie jest połączony
- Złącze w metalowej obudowie
- Rodzaj kabla: 28 AWG
- Średnica kabla: ok. 7,3 mm
- Miedziany przewód
- Potrójnie ekranowany przewód
- Poziłacane styki
- Wykończenia złączy: Poziłacane
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 32,4 Gbps
- Rozdzielczość do:
 - Obsługa DSC:
 - 7680 x 4320 @ 60 Hz
 - 3840 x 2160 @ 240 Hz
 - Obsługa bez DSC:
 - 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 3840 x 2160 @ 120 Hz
- (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Obsługa Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Obsługa HDR10
- Obsługa HDCP 1.4 oraz 2.3

- Obsługuje prędkość przesyłu danych HBR3 (8,1 Gbps)
- Maks. 32 kanały audio dla głośników
- Częstotliwość próbkowania audio o wartości do 1536 kHz
- Obsługa próbkowania kolorów w formatach 4:4:4, 4:2:2 oraz 4:2:0
- Kolor: czarny / czerwony
- Długość ze złączami: ok. 5 m

Zawartość opakowania

- DisplayPort kabel

Zdjęcia



Ogólne

Specyfikacja:	DisplayPort 1.4 HDCP 1.4 HDCP 2.3 HDR10
Styl:	Złącze bez zatrzasku Obie strony identyczne

Interfejs

Złącze 1:	1 x DisplayPort męski
Złącze 2:	1 x DisplayPort męski

Właściwości techniczne

Szybkość transmisji danych:	32,4 Gb/s
Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz

Właściwości fizyczne

Wykończenie złącza:	pozlacane
Wykończenie pinów:	pozlacane
Materiał przewodnika:	miedź
Średnica kabla:	28 AWG 7,3 mm
Tarcza:	triple
Długość:	5 m
Kolor:	czarny / czerwony

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland

Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de