


## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS



## Aplikacja

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Konstrukcja   | bezsilikonowy; styki połączone |
| Bezsilikonowy | tak                            |

## Dane elektryczne

|                                       |     |                                              |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| Napięcie zasilania                    | [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
| Maks. prąd obciążenia na moduł / slot | [A] | 4                                            |
| Maks. całkowity prąd obciążenia       | [A] | 12                                           |

## Wyjścia


|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Wykonanie elektryczne | PNP |
|-----------------------|-----|



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS


| Warunki pracy                                                                               |               |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|
| Temperatura otoczenia                                                                       | [°C]          | -25...80               |
| Ochrona                                                                                     |               | IP 67                  |
| Testy / dopuszczenia                                                                        |               |                        |
| Dopuszczenie UL                                                                             | Typ obudowy   | Type 1                 |
| Dane mechaniczne                                                                            |               |                        |
| Waga                                                                                        | [g]           | 304,5                  |
| Wymiary                                                                                     | [mm]          | 33 x 60 x 152          |
| Materiał                                                                                    |               | PA                     |
| Odlewany materiał obudowy                                                                   |               | PA                     |
| Liczba portów rozdzielacza                                                                  |               | 8                      |
| Typ złącza                                                                                  |               | M12                    |
| Wyświetlacze / elementy robocze                                                             |               |                        |
| Wyświetlacz                                                                                 | Stan wyjścia  | 8 x LED, kolor żółty   |
|                                                                                             | działanie     | 1 x LED, kolor zielony |
| Akcesoria                                                                                   |               |                        |
| Dostarczane elementy                                                                        | Zaślepki: 2   |                        |
|                                                                                             | oznaczniki: 8 |                        |
| Uwagi                                                                                       |               |                        |
| Sztuk w opakowaniu                                                                          | 1 szt.        |                        |
| Połączenie elektryczne - Podłączenie                                                        |               |                        |
| Konektor: 1 x M23; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm |               |                        |



## Rozdzielacze sygnałów

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

### Podłączenie



### Połączenie elektryczne - gniazdo

Konektor: 8 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA; Styki: pozłacane; Moment dokręcający: 0,8...1,5 Nm

