


Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20

Nr ref K-0360-24



Wymiary: Szerokość [W]: 8 mm | Wysokość [H]: 1.2 mm | Maksymalna długość zasilania [L]: 10 m | Sekcja cięcia [C]: 50 mm | Odległość pomiędzy LED [D]: 6.25 mm



- CRI 90+
- Doskonałe oddawanie barw przy jednoczesnej regulacji ściemniania
- Płynna regulacja jasności świecenia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Stopień ochrony IP	20	Temperatura barwowa	Strumień świetlny	Skuteczność świetlna	Ref
CRI	90	2700 K	595 lm/m	165 lm/W	K-27-0360-24
LxBy	L80B50	3000 K	605 lm/m	168 lm/W	K-30-0360-24
Żywotność	75000 h	4000 K	610 lm/m	169 lm/W	K-40-0360-24
Napięcie zasilania	24 V DC				
Moc	3.6 W/m				
Elipsa MacAdama	3 SDCM				
Ilość LED na 1 m	160				
Ilość LED w sekcji cięcia	8 szt.				
Gwarancja [mies]	60				

POWIĄZANE AKCESORIA > LED > BIAŁE MONO

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-0360-24 3.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ	65	3.6 W/m	KWP-27-0360-24 KWP-30-0360-24 KWP-35-0360-24 KWP-40-0360-24 KWP-50-0360-24
Taśma LED KWP-14K-0360-24 3.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ	65	3.6 W/m	KWP-14K27-0360-24 KWP-14K30-0360-24 KWP-14K35-0360-24 KWP-14K40-0360-24 KWP-14K50-0360-24

Taśma LED K-0360-24 3.6 W/m, IP20

Nr ref K-0360-24

Nazwa	Stopień ochrony IP	Moc	Nr ref
Taśma LED KWP-8K-0360-24 3.6 W/m, IP65 NOWOŚĆ	65	3.6 W/m	KWP-8K27-0360-24 KWP-8K30-0360-24 KWP-8K35-0360-24 KWP-8K40-0360-24 KWP-8K50-0360-24