

Przełącznik USB-C™ KVM na HDMI i DisplayPort 8K MST z USB 2.0

Opis

Ten przełącznik KVM firmy Delock to wygodne rozwiązanie umożliwiające podłączenie dwóch komputerów z wyjściem USB-C™ DP Alt Mode do jednego monitora HDMI i jednego monitora DisplayPort. Dwa monitory mogą być obsługiwane jednocześnie na wyjściu. Korzystając z przycisku można przełączać się pomiędzy komputerami.

Urządzenia peryferyjne

Ponadto można podłączyć trzy porty USB 2.0 dla myszy i klawiatury lub pamięci masowej USB.

Zasilanie USB

Urządzenie zasilane jest poprzez port USB, w zestawie znajduje się odpowiedni kabel USB. Jeśli nie jest dostępny wolny port USB-A, wymagany jest opcjonalny zasilacz zewnętrzny.

Multi-Stream Transport (MST)

Urządzenie jest koncentratorem Multi-Stream Transport (MST) i obsługuje rozszerzoną konfigurację pulpitu DisplayPort. W Windows, monitory są kontrolowane osobno i mogą być połączone w jeden duży ekran.



Numer artykułu 11485

EAN: 4043619114856

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - Wejście:
 - 2 x USB Type-C™ (DP Alt Mode) żeńskie
 - 1 x USB Type-C™ żeński (5 V zasilanie)
 - Wyjście:
 - 1 x HDMI-A żeński
 - 1 x DisplayPort żeński
 - 3 x USB 2.0 Typ-A żeńskie
- Przycisk Przełącznika
- Wskaźnik LED źródła
- Maksymalna rozdzielczość (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - 1 monitor: do 7680 x 4320 @ 30 Hz
 - 2 monitory: do 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone (tylko Windows)

- Metalowa obudowa
- Kolor: antracyt
- Wymiary (DxSxW): ok. 115 x 54 x 12 mm

Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3
- Monitor lub telewizor ze złączem HDMI
- Kabel HDMI
- Monitor lub telewizor ze złączem DisplayPort
- DisplayPort kabel
- Źródło zasilania z wolnym gniazdem żeńskim USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Przełącznik KVM ze złączem USB
- 2 x Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 80 cm
- Przewód USB-C™, męski na USB Typu-A, męski, długości ok. 100 cm (zasilanie)
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



Interfejs

Wyjście:	3 x USB 2.0 Typ-A żeńskie 1 x HDMI-A żeński
Wejście:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB Type-C™ żeńskie

Właściwości techniczne

Maksymalna rozdzielczość ekranu:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------------	---

Właściwości fizyczne

Obudowa kolor:	antracyt
Materiał obudowy:	metal
Długość:	115 mm
Szerokość:	54 mm
Wysokość:	12 mm

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de