



Základní popis

Řada	Spacial
Označení výrobku	Spacial S3DB
Aplikace	Koncové aplikace
Kategorie	Kompaktní rozvodnice
Jmenovitá výška rozvaděče	250 mm
Jmenovitá šířka rozvaděče	300 mm
Jmenovitá hloubka rozvaděče	150 mm
Typ dveří	Plné
Popis montážní desky	Bez montážního panelu
Typ krycí desky	Bez těsnící desky
Typ instalačního příslušenství	Nástěnná montáž Vodorovné nebo svislé umístění
Použití výrobku	Pro vybavení svorkovnic
Sestava zařízení	Zámek 1 Dveře 1 Tělo 1

Doplňky

Typ těla	Čelní korýtková lišta s dvojitou tloušťkou Jedno tělo (jeden díl)
Počet dveří	1 čelní
Otevírání dveří	Oboustranné 180 °
Typ zámku	Uzamykací 3 mm "motýlek"
Dostupnost pro provoz	Přední
Odnímatelné díly	Dveře závěsy
Materiál	Ocel
Povrchová úprava	Práškový epoxidový polyester
Barva	Šedá RAL 7035

Standardy	IEC 62208
Certifikace výrobku	BV CUL DNV GL LR UL
Hmotnost přístroje	3.374 kg

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP66 podle IEC 60529
Stupeň ochrany IK	IK10 podle IEC 62262

Nabídka udržitelnosti

Udržitelný stav nabídky	Výrobek Green Premium
RoHS	Vyhovuje - od 0810 - Prohlášení o shodě Schneider Electric Prohlášení o shodě Schneider Electric
REACH	Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou Odkaz neobsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Dokument o ekologickém profilu	Dostupný Environmentální profil produktu
Instrukce o ukončení životnosti výrobku	Standardní recyklaci výrobku

Záruční lhůta

Záruční lhůta	18 měsíců
---------------	-----------