




Qoltec Bezprzewodowy transponder audio Bluetooth 6.0 z NFC odbiornik Audio HiFi Home&Car | Bluetooth 6.0 | NFC | 2 x RCA | 1 x AUX MiniJack 3.5mm | Mikrofon

Kod produktu: 56981

Bezprzewodowy transponder audio Bluetooth 6.0 z NFC umożliwia bezprzewodowe przesyłanie dźwięku do klasycznych systemów audio. Zapewnia stabilną transmisję sygnału stereo i czysty dźwięk bez strat jakości. Dzięki wyjściom 2 RCA oraz AUX (3.5 mm) adapter pozwala w prosty sposób połączyć smartfon, tablet lub laptop z wieżą Hi-Fi, wzmacniaczem, amplitunerem czy systemem car-audio.

- Obsługa popularnych protokołów Bluetooth (SBC, AAC, A2DP, AVRCP, HFP) gwarantuje wysoką jakość dźwięku oraz pełną funkcjonalność podczas odtwarzania muzyki i prowadzenia rozmów.
- Zasięg transmisji do 10 metrów.

NOWOCZESNY TRANSMITER AUDIO BLUETOOTH Z NFC



Bluetooth 6.0 – stabilna i nowoczesna łączność bezprzewodowa

Kompaktowy transponder audio Bluetooth to prosty sposób na bezprzewodowe unowocześnienie klasycznego sprzętu audio. **Umożliwia przesyłanie dźwięku z telefonu, tabletu lub laptopa bezpośrednio do urządzeń wyposażonych w wejścia AUX lub RCA.** Zastosowana technologia Bluetooth 6.0 zapewnia stabilne połączenie, niskie opóźnienia i wysoką jakość dźwięku, zarówno podczas słuchania muzyki, jak i prowadzenia rozmów.

NATYCHMIASTOWE POŁĄCZENIE, PEŁNA KONTROLA DŹWIĘKU



Szybkie parowanie NFC i pełna swoboda użytkowania

Dzięki funkcji NFC parowanie urządzeń jest szybkie i intuicyjne — wystarczy zbliżyć kompatybilny smartfon, aby automatycznie nawiązać połączenie Bluetooth. Obsługa popularnych profili audio gwarantuje czysty dźwięk stereo oraz wygodną kontrolę odtwarzania, a **zasięg transmisji do 10 metrów** pozwala na komfortowe korzystanie w domu, biurze lub samochodzie, bez konieczności używania kabli.

DOSKONAŁY WYBÓR DLA KAŻDEGO, KTO CENI WYGODĘ, JAKOŚĆ I FUNKcjONALNOŚĆ W JEDNYM URZĄDZENIU



Kluczowe funkcje i zalety adaptera :

- Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki w domowym systemie audio,
- **Bluetooth 6.0** – stabilna i wydajna transmisja dźwięku,
- Wbudowany moduł NFC umożliwiający szybkie, automatyczne parowanie Bluetooth,
- Integracja starszego sprzętu audio z nowszymi urządzeniami – idealne rozwiązanie do modernizacji klasycznych systemów Hi-Fi bez konieczności ich wymiany,
- Wyjścia 2 RCA oraz AUX (3.5 mm) – szeroka kompatybilność,
- Obsługa rozmów w trybie głośnomówiącym,
- Zasięg transmisji do 10 m (w otwartej przestrzeni),
- Plug & Play – brak konieczności instalacji sterowników i oprogramowania,
- Kompaktowy format – idealny do pracy i podróży.

UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE – DOM, BIURO I SAMOCHÓD



Zastosowanie w instalacjach car-audio, Modernizacja starszych systemów Hi-Fi bez wymiany sprzętu

Idealny do zastosowań takich jak: • Połączenie smartfona z amplitunerem lub wzmacniaczem,

- Modernizacja starszych systemów Hi-Fi bez wymiany sprzętu,
- Bezprzewodowe odtwarzanie muzyki w salonie lub biurze,
- Zastosowanie w instalacjach car-audio,
- Streaming muzyki, podcastów i audiobooków

ZAPOMNIJ O STEROWNIKACH, CIESZ SIĘ PEŁNĄ KOMPATYBILNOŚCIĄ Z PLUG&PLAY



Plug&play – bez sterowników i dodatkowego oprogramowania

Dzięki technologii Plug & Play adapter jest gotowy do pracy natychmiast po podłączeniu do odpowiednich portów – bez konieczności instalowania dodatkowych sterowników czy oprogramowania. Kompaktowy rozmiar sprawia, że nie zajmuje dużo miejsca i jest wygodny w montażu nawet w trudno dostępnych przestrzeniach. To sprawdzone rozwiązanie zarówno do użytku domowego, jak i samochodowego.

ZAUFANIE POTWIERDZONE GWARANCJĄ



Produkt objęty 24 miesięczną gwarancją

Zależy Ci na wysokiej jakości kupowanego produktu? Nasze rozwiązania spełnią Twoje oczekiwania. Oferowany przez nas adapter objęty jest **24 miesięczną gwarancją** obowiązującą od dnia zakupu. Wybierając produkty Qoltec, masz pewność, że korzystasz z nowoczesnych rozwiązań technologicznych o najwyższych standardach jakości.

DANE TECHNICZNE

Producent	Qoltec
Standard	Bluetooth V6.0 (SBC/AAC/HFP/A2DP/AVRCP)
Zasięg	~10m (otwarta przestrzeń)
Napięcie robocze	5V/500mA
Częstotliwość pracy	2.4 GHz
Złącze	AUX 3.5mm, 2xRCA
Informacje dodatkowe	Wbudowany Mikrofon NFC
Pozostałe parametry	
Kolor	Czarny
Materiał	Tworzywo sztuczne
Temperatura pracy	-20°C ~ +60°C
Wymiary (G/D x Sz x W)	70 x 65 x 20 mm
Opakowanie	Pudełko
Zawartość opakowania	1 x Transmitter 1 x Kabel USB-C/USB-A 1 x Kabel AUX 1 x Instrukcja obsługi 1 x Karta gwarancji
Głębokość / Długość opakowania [mm]	115
Szerokość opakowania [mm]	90
Wysokość opakowania [mm]	30
Waga netto [kg]	0.065
Waga brutto [kg]	0.088
Gwarancja	24 miesiące
Kod EAN	5901878569819