




Zasilacz sieciowy

Model: **AK-TB-18**




Kod produktu	AK-TB-18
Typ produktu	Zasilacz sieciowy
Seria	Universal
Podmiot odpowiedzialny	Akyga Europe Sp. z o.o., 52-200 Suchy Dwór, Wrocławska 1c, Polska/Poland, contact@akyga.com
Napięcie zasilające	110-240 V
Pobór prądu	< 0.4 A
Napięcie wyjściowe	5 V
Wyjściowe natężenie prądu	1 A
Maksymalna moc	5 W (5 V / 1 A)
Wyłącznik mechaniczny	Brak
Uziemienie	Brak (klasa II ochronności)
Zabezpieczenie OVP	Tak
Zabezpieczenie OCP	Tak
Zabezpieczenie OPP	Tak
Zabezpieczenie OTP	Tak
Zabezpieczenie SCP	Tak
Złącze zasilania	3.5 x 1.35 mm
Długość bolca	10 mm
Długość przewodu	1.4 m
Materiał wykonania	ABS
Kolor produktu	Czarny
MTBF	100000 h
Temperatura pracy	5 - 50 °C
Opakowanie	EcoBox
Wymiary produktu (L x W x H)	80 x 60 x 40 mm
Wymiary opakowania (L x W x H)	105 x 85 x 50 mm
Waga netto	68 g
Waga brutto	101 g
Zgodność z CE	Tak
Zgodność z FCC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Kod EAN	5901720138033
Gwarancja	24 miesiące





AK-TB-18
PLUG 3.5x1.35 mm



AK-TB-18
PLUG 3.5x1.35 mm



Opis

Akyga® AK-TB-18 to zasilacz, który został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu stabilnego i niezawodnego zasilania dla urządzeń elektronicznych o niskiej mocy. Dzięki złączu o wymiarach **3,5 x 1,35 mm**, zasilacz można podłączyć do urządzeń, takich jak **kamery przemysłowe, routery** czy **systemy alarmowe**.

Zasilacz sieciowy AK-TB-18 dostarcza prąd o parametrach **5 V / 1 A**, co sprawia, że jest to idealne źródło zasilania dla urządzeń, które wymagają stałego napięcia. Ponadto, zasilacz może być używany jako **ładowarka do tabletu**, co sprawia, że jest to urządzenie uniwersalne i wszechstronne w zastosowaniu.

Zasilacz wtyczkowy AC/DC AK-TB-18 cechuje lekka i trwała konstrukcja oraz długi **1,4 metrowy kabel**, które sprawiają, że można go łatwo przenieść z miejsca na miejsce i zastosować w różnych warunkach.