

FH-TCO 250W 230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Kondensacja pary wodnej jest jednym z największych zagrożeń, jakie mogą występować wewnątrz szaf sterowniczych. Dlatego oferujemy grzałki skutecznie zapobiegające kondensacji wewnątrz szafy sterowniczej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	FH-TCO 250W 230V
Nr zam.	2557990000
Wykonanie	Wentylator panela grzewczego, IP20, srebrny
GTIN (EAN)	4050118568639
Ilość	1 Szt.

FH-TCO 250W 230V**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	85 mm	Szerokość (cale)	3,346 inch
Wysokość	186,5 mm	Wysokość (cale)	7,343 inch
Głębokość	104 mm	Głębokość (cale)	4,094 inch
Masa netto	1 040 g		

Dane ogólne

Ciągła moc grzewcza przy temp. 10°C	250 W	Początkowy prąd rozruchowy	maks. 1,1 A
Rodzaj przyłącza	Styk sprężynowy	Z termostatem pomieszczeniowym	Nie
Zakres temperatury stosowania	-40...70 °C	napięcie robocze	230 V AC
rodzaj montażu	Szyna nośna		

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
eClass 9.1	27-18-07-10	eClass 10.0	27-18-07-10

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe

[STEP](#)