

DIGITUS Światłowodowy kabel krosowy Multimode, OM4, SC / SC

DK-2522-03-4
EAN 4016032308874



Kabel krosowy (patch cord) światłowodowy SC/SC, dp lx, MM 50/125, OM4, LSOH, 3m, fioletowy

FO patch cord, duplex, SC to SC, MM OM4 50/125 μ , 3 m

Najlepsza wydajność i jakość połączenia dla Twojej sieci.



- Kabel Duplex
- Wtyczka z tulejką ceramiczną
- Średnica kabla 3 mm
- Pakowane pojedynczo z protokołem pomiarów
- Kolor: RAL 4003
- Asortyment: Kable krosowe światłowodowe

- Klasa włókna: OM4
- Opakowanie: Torebka foliowa DIGITUS
- Osłona: Dwukolorowa
- Powłoka kabla: LSOH
- Średnica kabla: 3 mm
- Średnica włókna: 50/125 μ m
- Typ kabla: I-VH 2G50/125 μ
- Typ włókna: Wielomodowe
- Złącze 1: SC
- Złącze 2: SC
- Długość: 3 m

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	120	8.90	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Opakowanie wewnętrzne	15	1.11	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.07	17.00	17.00	1.00	289.00
Netto bez opakowania	1	0.07	17.00	17.00	1.00	289.00

Więcej zdjęć



Part No.	DK-2522-03-4			
Lenght	3 m			
Cable Type	Duplex MM 50/125		OM4 LSZH	
	END A		END B	
Connector Type	SC		SC	
Insertion Loss (dB)	0.11	0.05	0.11	0.11
Return Loss (dB)	30.5	32	33.2	35.8
Q.C.	PASS			

