

Portacaracteres ETB

Los portacaracteres ETB son bridas con una área de marcaje, ideal para identificación de agrupaciones de cables y conductos



Resistente a radiación UV



Libre de halógenos

Beneficios

Válido para la adhesión y agrupación

El portaetiquetas puede abrirse y cerrarse fácilmente para el intercambio de la etiqueta

Buena resistencia a radiación UV

Ámbito de uso

Señalización de cables, tubos, dispositivos o como medio publicitario, etiquetado de equipaje, así como cualquier otro tipo de etiquetado

Características de producto

Se puede doblar la etiqueta para reducirla a un cuarto de su tamaño e insertarla en la parte visible de la identificación del portaetiquetas

Ámbito de entrega

61742810: incluye etiquetas de identificación (2 hojas con 14 etiquetas cada una)

Estructura del producto

Dimensiones de la brida de sujeción: 200 x 5 mm

Cartón perforado (color: blanco)

Portacaracteres ETB

Datos técnicos

Clasificación ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 Descripción de clase ETIM 5.0: material de identificación
Clasificación ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001288 ETIM 6.0 Class-Description: material de identificación
Material:	Polipropileno (PP)
Rango de temperaturas:	de -18 °C hasta +90 °C Temperatura de instalación: mín. +10 °C

Nota

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.

Precios netos sin IVA ni recargos. Venta a clientes profesionales.

Los productos FLEXIMARK® se venden por unidades de embalaje. Por ejemplo, si quiere adquirir 640 etiquetas LCK 32, tan sólo tiene que pedir products 1 paquete (unidad de embalaje) en lugar de 640 etiquetas individuales.



Portacaracteres ETB

Referencia	Denominación	Anchura x altura mm	Etiquetas por lado
61742810	Soporte ETB transparente	60 x 33	-
61742900	Etiquetas ETB	52 x 17,5	56