

DIGITUS Przełącznik KVM, 4-portowy, 4K 60 Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out

DS-12890

EAN 4016032475606



Przełącznik KVM 4 portowy DisplayPort do 1 port DP /HDMI 4K 60Hz 2xUSB, audio

Za pomocą 4-portowego przełącznika KVM DIGITUS® można obsługiwać cztery komputery PC z obsługą 4K z jednej klawiatury USB i myszy. Za pomocą jednego przycisku lub dołączonego pilota zdalnego sterowania można łatwo przełączać się między komputerami i oszczędzić sobie kłopotu z podłączeniem wszystkich kabli. Wyjście do monitora odbywa się za pośrednictwem zintegrowanego wyjścia HDMI® lub DisplayPort™. Sygnały audio z mikrofonu i głośnika również mogą być przełączane. Ponadto na panelu przednim znajdują się dwa porty USB 3.0, które mogą być wykorzystane do podłączenia dodatkowych urządzeń peryferyjnych, takich jak pamięci USB lub zewnętrzne dyski twarde we wszystkich komputerach. Jeśli przełącznik KVM zostanie umieszczony w niedostępnym miejscu, można użyć dołączonego do zestawu odbiornika podczerwieni wraz z kablem połączeniowym, bez konieczności umieszczania samego przełącznika KVM w zasięgu pilota. Diody LED z informacją o stanie na przednim panelu przełącznika pokazują przez cały czas aktualną konfigurację. Płaski przełącznik posiada dodatkowe zalety w postaci solidnej metalowej obudowy i możliwości montażu na ścianie.

Obsługa 4 komputerów PC za pomocą klawiatury i myszy USB – przełączanie między cztery komputerami za pomocą przycisku lub pilota

- Wejścia: 4 x DisplayPort™, 4 x USB B (3.0), 4 x wejście audio, 4 x wyjście audio
- Wyjście: 1 x DisplayPort™, 1 x HDMI®, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 2 x USB A 2.0
- Dodatkowe złącza z przodu: 2 x USB A 3.0, 1 x wejście audio, 1 x wyjście audio, 1x odbiornik podczerwieni, 1x wyjście IR
- Wejścia / wyjścia audio: Gniazda jack stereo 3,5 mm
- Przednia strona LED: Power, 4 x online, 4 x wybór PC
- Przełącznik: włączanie / wyłączanie zasilania, przełączanie PC1 / PC2 / PC3 / PC4

- Wersja HDMI®: 2.0
- Wersja HDCP: 2.2 / 1.4
- Wersja DisplayPort™: 1.2
- Rozdzielczość UHD: 4096 × 2160p, 60 Hz
- Subsampling: RGB 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Szerokość pasma DisplayPort™: 32,4 Gbps wszystkie kanały (8,1 Gbps na kanał), obsługa HDR
- Szerokość pasma HDMI®: 18 Gbps wszystkie kanały (6 Gbps na kanał), obsługa HDR
- Głębokość kolorów DisplayPort™: 48 Bit (wszystkie kanały)
- Głębokość kolorów HDMI®: 36 Bit (wszystkie kanały)
- Zasilacz sieciowy: 100–240 V AC / 50/60 Hz, 0,6 A
- Zasilanie przełącznika KVM: 5 V / 3 A / 15 W
- Temperatura robocza: od 0°C do ~45°C
- Temperatura robocza: od 0°C do ~45°C
- Wilgotność robocza: od 10% do 85% RH (bez skraplania)
- Materiał obudowy: Metal
- Uchwyt montażowy do montażu na ścianie w zestawie
- Zewnętrzny odbiornik sygnału zdalnego sterowania w zestawie
- Wymiary: 24,3 x 7,5 x 2,6 cm (szer. x gł. x wys.)
- Waga: 505,4 g
- Kolor: czarny
- Liczba portów: 8

Zawartość opakowania

- 1 x przełącznik KVM, 4-portowy, 4K 60 Hz, 4 x DP in, 1 x DP/HDMI out
- 1 x zasilacz do przełącznika KVM
- 4 x kabel połączeniowy USB 3.0 (USB B do USB A)
- 4 x kabel DisplayPort™ 1,2 m
- 1 x pilot zdalnego sterowania na podczerwień
- 1 x odbiornik podczerwieni z kablem przyłączeniowym
- 2 x wspornik montażowy do montażu na stole/ścianie
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	9	12.00	34.00	58.00	21.50	42,398.00
Opakowanie wewnętrzne	1	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	1.33	18.00	23.00	6.50	2,691.00
Netto bez opakowania	1	1.22	18.00	23.00	6.50	2,691.00

Więcej zdjęć

