




- Doskonała wydajność w porównaniu z konwencjonalnymi, w pełni sześciokątnymi modelami.
- Kulista końcówka umożliwia pracę pod kątem do 30° w stosunku do osi śruby.
- W miarę możliwości do dokręcania należy używać krótszej strony.
- Dokładne wyprofilowanie ergonomicznej rękojeści w zależności od rozmiaru klucza zapewnia wysoki moment dokręcania nawet w ciasnych przestrzeniach.



	Art.	mm	L mm	L1 mm	Ø mm	S mm	g
000960685	96TBP 2,5	2,5	153	55	4	13,4	22
000960686	96TBP 3	3	153	55	4	13,4	22
000960687	96TBP 4	4	179	70	5	17,8	43
000960688	96TBP 5	5	200	84	6	22,0	71
000960689	96TBP 6	6	221	103	7	24,0	103
000960690	96TBP 8	8	255	117	10	26,0	214
000960692	96TBP 10	10	285	132	12	27,6	230



Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do zakładki

Specyfikacje, media i dokumentacja dostępne za

