

OBUDOWA NA DYSK ZEWNĘTRZNY M.2 SSD NVME



PLUG & PLAY



HIGH SPEED



INTELLIGENT
SLEEP



PORTABLE



PL SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Interfejs:	USB 3.0
Maksymalna przepustowość:	10 Gbps
Maksymalna pojemność zainstalowanego dysku:	4 TB
Złącze:	USB 3.1 Gen 2
Wymiary:	104.5 × 39.5 × 12 mm
Waga:	44 g
Kolor:	szary
Obsługiwane dyski:	M.2 2230, M.2 2242, M.2 2260, M.2 2280
Kompatybilność z systemami:	Windows XP/Vista/7/8/10/11/MacOS/Linux

