



Taśmy techniczne - tkaninowe

HelaTape Tex

Właściwości

- Tkaninowe taśmy wysokiej jakości pokryte polietylenem o dobrej odporności na działanie warunków atmosferycznych
- Całkowita grubość 0,31 mm daje dużą odporność na rozciąganie
- Znakomita odporność na rozrywanie wzdłużne
- Duża łatwość rozrywania w poprzek
- Dzięki matowemu wykończeniu znakomicie sprawdzają się w zastosowaniach scenicznych oraz wszędzie tam, gdzie należy unikać odbłasków
- Szeroki zakres zastosowań: wiązanie, mocowanie, identyfikacja, oznaczanie i ochrona przewodów
- Wysokiej jakości klej kauczukowy umożliwia odklejenie taśmy bez pozostawiania śladów



HelaTape Tex są dostępne w szerokiej gamie kolorów i rozmiarów.

MATERIAŁ	Bawełna (CO)
Temp. pracy	-30°C do +80°C
Przyczepność do podłoża	3,0 N/10 mm
Wydłużenie przy zerwaniu	10%
Wytrzymałość na rozerwanie	64 N/10 mm

HF ✓

RoHS ✓

TYP	Grubość (T)	Szerokość (W)	Długość (L)	Kolor	Nr art.
HTAPE-TEX-19x10	0,31	19,0	10,0 m	Biały (WH)	712-00205
	0,31	19,0	10,0 m	Czarny (BK)	712-00204
	0,31	19,0	10,0 m	Czerwony (RD)	712-00201
	0,31	19,0	10,0 m	Niebieski (BU)	712-00200
	0,31	19,0	10,0 m	Szary (GY)	712-00206
	0,31	19,0	10,0 m	Zielony (GN)	712-00203
	0,31	19,0	10,0 m	Żółty (YE)	712-00202
HTAPE-TEX-19x50	0,31	19,0	50,0 m	Biały (WH)	712-00505
	0,31	19,0	50,0 m	Czarny (BK)	712-00504
	0,31	19,0	50,0 m	Czerwony (RD)	712-00501
	0,31	19,0	50,0 m	Niebieski (BU)	712-00500
	0,31	19,0	50,0 m	Szary (GY)	712-00506
	0,31	19,0	50,0 m	Zielony (GN)	712-00503
	0,31	19,0	50,0 m	Żółty (YE)	712-00502
HTAPE-TEX-50x50	0,31	50,0	50,0 m	Biały (WH)	712-00905
	0,31	50,0	50,0 m	Czarny (BK)	712-00904
	0,31	50,0	50,0 m	Czerwony (RD)	712-00901
	0,31	50,0	50,0 m	Niebieski (BU)	712-00900
	0,31	50,0	50,0 m	Szary (GY)	712-00906
	0,31	50,0	50,0 m	Zielony (GN)	712-00903

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.
Minimalna ilość do zamówienia (MOQ, Minimum Order Quantity) może różnić się od ilości sztuk w paczce.