

Kabel audio Red's Music - Jack stereo 6.3mm / gniazdo mini Jack stereo 3.5mm

Opis:

Przewód Red's Music to wysokiej jakości kabel, idealny dla wymagających użytkowników, którzy cenią sobie doskonałą jakość dźwięku i niezawodność. Wykonany z najlepszych materiałów, zapewnia doskonałą przewodność sygnału bez niepożądanych zakłóceń czy szumów. Profesjonalny kabel z dwiema symetrycznie skręconymi żyłami ekranowanymi opłotem siatkowym. Kabel ze stabilizującym wypełnieniem bawełnianym w elastycznej, matowej powłoce PVC niwelującej efekty refleksów świetlnych. Dedykowany do zastosowań stałych i ruchomych w estradowych oraz studyjnych instalacjach audio i systemach nagłaśniających. Przewody są wykonywane ręcznie w Polsce, a każdy kabel jest testowany co zapewnia 100% sprawności w połączeniu. Każdy przewód posiada zabezpieczenie chroniące go przed wyrwaniem.

Specyfikacja:

Typ produktu: Kabel Audio

Wersja: Standard

Symbol: AU22...BX

Kolor: Czarny

Długość: od 0,3m do 20m

Złącze 1: Jack stereo 6.3mm

Złącze 2: gniazdo mini Jack stereo 3.5mm

Model złącz: J55, NYS240L REAN

Przewód wewnętrzny: 2 x 0,23mm²

Ekranowanie: miedź linka (opłot siatkowy - pokrycie ≥90%)

Izolacja żył: PE - przezroczysty, czerwony


Wypełnienie: bawełna

Izolacja powłoki: PVC

Średnica zewnętrzna kabla: 6 mm

Cechy specjalne: Wtyki lutowane cyną bezołowiową z dodatkiem srebra, Złącza posiadają zabezpieczenie przed wyrwaniem kabla, Do kabli powyżej 3m dodatkowo rzep do spinania

Dane techniczne zastosowanego kabla:

Model kabla: MIC-100 - (2x0,23mm²)

Temperatura pracy: -25°C do 65°C (instalacje stałe) / -5°C do 65°C (instalacje ruchome)

Minimalna temperatura układania: -5°C

Pojemność (1kHz): żyła-ekran: ≤130nF/km / żyła-żyła: ≤65nF/km

Impedancja: 85Ω ±5Ω

Rezystancja żył: 71,5Ω/km DC

Rezystancja ekranu: 18,0Ω/km DC


Rezystancja izolacji: >1,0GΩ/km

Minimalny promień gięcia: 30mm - 5xØ (Ø - średnica zewnętrzna)


Średnica zewnętrzna kabla: 6,0 mm

Masa: około 51kg/km

Schemat połączeń:



AU22...BX



Zastosowany rodzaj wtyków:

	
J55 - Jack stereo 6.3	NYS240L REAN - gniazdo jack 3.5

Dostępne modele:

Kod produktu	Długość	Waga*	GTIN-13
AU2203BX	0.3 m	56g	5903867409861
AU2205BX	0.5 m	65g	5903867409878
AU2210BX	1.0 m	87g	5903867409885
AU2215BX	1.5 m	110g	5903867409892
AU2220BX	2.0 m	132g	5903867409908
AU2230BX	3.0 m	177g	5903867409915
AU2240BX	4.0 m	229g	5903867409922
AU2250BX	5.0 m	274g	5903867409939
AU2260BX	6.0 m	319g	5903867409946
AU2270BX	7.0 m	364g	5903867409953
AU2280BX	8.0 m	409g	5903867409960
AU2290BX	9.0 m	454g	5903867409977
AU22100BX	10.0 m	499g	5903867409984
AU22150BX	15.0 m	739g	5903867409991
AU22200BX	20.0 m	964g	5903867410003

* Zawiera wagę przewodu i opakowania.

Wagi są wartościami teoretycznymi i mogą różnić się dla poszczególnych produktów