

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony Relay RSB - embase - contacts séparés - 10A - racc connecteur à vis

RSZE1S48M

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Séparé
Conformité	Relais enfichable RSB avec 1 F/O contact Relais enfichable RSB avec 2 "O/F" contact
Forme des broches	Plat
Nom de l'appareil	RSZ
Vente par quantité indivisible	10

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	3,6 kV
Couple de serrage	< 0,8 N.m pour M3 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	15,5 mm
Poids	0,05 kg

Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Mode de raccordement	Connecteurs à vis, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm² (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteurs à vis, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm² (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteurs à vis, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm² (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteurs à vis, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm² (4 x 1,5 mm² + 2 x 1 mm² + 2 x 0,14 mm²) rigide sans embout
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA UL
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...85 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue diélectrique	2500 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,700 cm
Largeur de l'emballage 1	6,200 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	39,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	7,000 cm
Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
Longueur de l'emballage 2	17,000 cm
Poids de l'emballage 2	428,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	10,575 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle


Garantie	18 mois
----------	---------

Fiche technique du produit


Dimensions Drawings

RSZE1S48M

Dimensions



Wiring Diagram



(1) Terminals 11 and 21,14 and 24,12 and 22 must be linked for this references
NOTE: For DC input, A1 have to be +, otherwise it would short circuit from protection module

Remplacement(s) recommandé(s)