

Hoja de características del producto

Características

NSYSBM405012

Caja industrial de metal con puerta ciega
400x500x120 IP66 IK10 RAL 7035



Principal

Gama	Spacial
Nombre del producto	Spacial SBM
Aplicación del dispositivo	Multiuso
Categoría	Caja para uso industrial
Nombre corto del dispositivo	SBM
Tipo de envoltente	Caja con cara plana
Altura nominal del armario	400 mm
Anchura nominal del armario	500 mm
Profundidad nominal del armario	120 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	6 x tornillo de cubierta 1 x cuerpo 1 x tapa
Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza plegado y soldado
Tipo de carátula	Puerta ciega
Fijación de cubierta	Tornillo media vuelta de metal
Tipo de cierre	Outside sealed area : PZ2 screwdriver captive screw
Piezas extraíbles	Tapa, mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	Chapa de acero
Acabado de la superficie	Poliéster pulverizado
Color	Gris (RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	BV DNV GL LR UL

Grado de protección IP	IP66 IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 de acuerdo con IEC 62262
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...60 °C
Temperatura de funcionamiento	-35...80 °C
Peso del producto	7.35 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 1241 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	India
----------------	-------

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------