

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Monolityczne kolumny świetlne, Harmony XVG, 60 mm, czerwony zielony, światło stałe, montaż na rurze aluminiowej i płyta mocująca, IP53, 24V AC/DC

XVGB2H

Parametry podstawowe

Gama produktów	Harmony XVG
Typ produktu lub komponentu	Wstępnie okablowane złącze z otwartym drugim końcem kabla
Sygnalizator lub typ elementu zespołu wskaźników	2 elementy podświetlane
Materiał	PC (UL94 V-2): Glob ABS (UL94HB): Korpus rury Aluminium: Rura
Średnica montażowa	60 mm
Nazwa komponentu	XVG
Sposób montaż urządzenia	Montaż na rurze z płytą mocującą
Źródło światła	LED Stały Czerwony LED Stały Zielony
Kolor bloku świetlnego	Czerwony/zielony
Typ podstawy wskaźnika	Podstawa bez bucza

Parametry uzupełniające

Znamionowe napięcie zasilania	24 V AC/DC
Przekrój kabla	0,33 mm ²
Typ wyjścia dyskretnego	PNP i NPN
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane [Uimp]	0,5 kV
Prąd pobierany	68 mA
Pobór mocy	1,6 W
Częstotliwość podstawowa	2,64 kHz
Masa produktu	0,32 kg

Środowisko pracy

Certyfikaty produktu	CE EAC
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...70 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-10...50 °C

Stopień ochrony IP	IP53
--------------------	------

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	8,349 cm
Szerokość opakowania 1	13,333 cm
Długość opakowania 1	5,67 cm
Waga opakowania 1	523,0 g
Jednostka miary opakowania 2	S04
Ilość jednostek w opakowaniu 2	5
Wysokość opakowania 2	30 cm
Szerokość opakowania 2	40 cm
Długość opakowania 2	60 cm
Waga opakowania 2	3,495 kg
Jednostka miary opakowania 3	P06
Ilość jednostek w opakowaniu 3	30
Wysokość opakowania 3	72 cm
Szerokość opakowania 3	60 cm
Długość opakowania 3	80 cm
Waga opakowania 3	27,2 kg

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty	Produkt Green Premium
Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS
Bez rtęci	Tak
Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko	Środowiskowy profil produktu
Kulistość – profil	Informacja o żywotności


Warunki gwarancji

Gwarancja	18 months
-----------	-----------

Arkusz danych produktu XVGB2H

Dimensions Drawings

Dimensions




Arkusz danych produktu XVGB2H

Mounting and Clearance

Mounting

Ø54 mm/2.13 in., Standard




- (1) Thickness + 10 mm/0.39 in.
- (2) Hexagon Nut with flange

Arkusz danych produktu XVGB2H

Connections and Schema

Wiring



- (1) "ON" for lighting and/or applying continuous sound.
 - (2) Fuse (rated current: 0.5 A)
- RD : Red
GR : Green
BK : Black

Zalecane zamienniki