

# Przewód Thunderbolt™ 3 (20 Gb/s) USB-C™, wtyk męski > wtyk męski, pasywny, 1,0 m, 5A, czarny

## Opis

Ten przewód Thunderbolt™ 3 firmy Delock charakteryzuje się uniwersalnością zastosowania i włączy w sobie wszystkie zalety złącza Thunderbolt™ 3. Umożliwia on podłączanie różnych urządzeń, np. obudów zewnętrznych, monitorów, czytników kart i stacji dokujących za pomocą gniazda Thunderbolt™ 3 w komputerze osobistym lub laptopie. Przewód ten oferuje transmisję danych o prędkości do 20 Gb/s oraz obsługuje transfer danych USB, DisplayPort, PCI Express, a także Ethernet. Możliwe jest podłączenie monitora 5K lub 4K DisplayPort, tak jak i podłączanie urządzeń USB 3.1 Gen 2. Ponadto przewód ten udostępnia zasilanie dla podłączonych urządzeń o mocy do 100 W.



**Numer artykułu 84845**

EAN: 4043619848454

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

[Delock Thunderbolt™ 3 cable \(Video\)](#)

## Uwaga

Maksymalny przesył 40 Gb/s jest osiągalny na Thunderbolt™ 3 tylko na kablu 0,5 m (Delock [84844](#)).

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski >
  - 1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski
- Chipset: Cypress E-Marker
- Średnica kabla:
  - linia danych 32 + 34 AWG
  - linia zasilania 24 + 34 AWG
- Średnica kabla: ok. 4,4 mm
- Przewody: 8 x koncentryczny dla SuperSpeed USB, 1 x skrętka dla USB 2.0
- Połączane złącze
- Potrójnie ekranowany przewód
- Szybkość transmisji danych:
  - Thunderbolt™ 3 do 20 Gb/s
  - DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s
  - SuperSpeed USB do 10 Gb/s
  - Thunderbolt™ Networking do 10 Gb/s (Peer-To-Peer)
- Maks. rozdzielczość wyświetlania:

1 x 5120 x 2880 30 Bit @ 60 Hz lub  
1 x 4096 x 2160 30 Bit @ 60 Hz  
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)

- Transmisja danych i obrazu w jednym kablu
- Obsługuje protokół PCI Express 3.0 (4 tory)
- Obsługuje protokół DisplayPort 1.2a (8 torów, HBR2 oraz MST)
- Połączenie łańcuchowe maksymalnie 6 urządzeń Thunderbolt™ (układ kaskadowy)
- Dwa kanały; dwukierunkowy transfer danych
- Źródło zasilania poprzez USB Power Delivery o mocy do 100 W (20V / 5A)
- Źródło zasilania dla urządzeń Thunderbolt™ 3 z zasilaniem magistrali (maks. 15 W)
- Kolor: czarny
- Długość bez złączami: ok. 1,0 m

---

## Wymagania systemowe

- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

---

## Zawartość opakowania

- Thunderbolt™ kabel

---

## Zdjęcia



## Ogólne

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Specyfikacja: | Thunderbolt™ 3         |
| Styl:         | Obie strony identyczne |

## Interfejs

|           |                                                |
|-----------|------------------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski |

## Właściwości techniczne

|                                  |                                                                                                                     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chipset:                         | Cypress E-Marker                                                                                                    |
| Szybkość transmisji danych:      | Thunderbolt™ 3 do 20 Gb/s<br>DisplayPort 1.2a do 21,6 Gb/s<br>USB 10 Gbps do 10 Gb/s<br>Gigabit Ethernet do 10 Gbps |
| Maksymalna rozdzielczość ekranu: | 5120 x 2880 @ 60 Hz<br>4096 x 2160 @ 60 Hz                                                                          |
| Moc maksymalna:                  | 100 W<br>15 W (Bus Power)                                                                                           |
| Maksymalny prąd:                 | 5 A                                                                                                                 |

## Właściwości fizyczne

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie pinów: | pozlacane                                                                                                |
| Przewody:          | 1 x Twisted Pair<br>8 x coaxial                                                                          |
| Średnica kabla:    | linia danych 32 AWG<br>linia danych 34 AWG<br>linia zasilania 24 AWG<br>linia zasilania 34 AWG<br>4,4 mm |
| Tarcza:            | triple                                                                                                   |
| Długość:           | 1 m                                                                                                      |

Kolor:

czarny

## Manufacturer information

---

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Ulica              | Beeskowdamm 13/15 |
| Kod pocztowy       | 14167             |
| Miasto             | Berlin            |
| Kraj               | Deutschland       |
| Email              | info@delock.de    |
| Strona internetowa | www.delock.de     |