

UNITRONIC® SENSOR M8

S/A-kabel: zástrčka/zásuvka M8, volný konec kabelu

Senzor-aktor připojovací vodič 3-, 4pólový, M8 konektor/M8 dutinka na volný konec vodiče, kódování A, PUR nehalogenovaný, IP65/IP67/IP68, LED, vhodný pro energetické řetězy

Info

Další varianty na www.lappkabel.cz nebo na vyžádání



Vodotěsná



Energetický řetěz



Nároky na prostor



Automatizace

Výhody

Úspora nákladů díky rychlé a jednoduché instalaci

Prostorově úsporné díky kompaktním rozměrům

Rychlá a snadná identifikace chyb

Pozlacené kontakty pro snížení přechodového odporu

Oblasti použití

Pro zvýšené mechanické namáhání a drsné provozní podmínky

UNITRONIC® SENSOR M8

Vlastnosti výrobku

Odolný proti UV záření
Dobrá odolnost proti olejům a chemikáliím
Neobsahuje PVC a látky narušující smáčení laku
Vhodný do energetických řetězců
Kabely jsou vybaveny nosičem pro označení

Odkazy na normy / schválení

Bez halogenů podle DIN VDE 0472
Číslo souboru UL: E249137
Odolný proti plameni podle UL 1581 FT-2

Konstrukce

Průřez žíly: 0,25 mm²
Barevný kód: 3pólový kabel: hnědá (1), modrá (3), černá (4); 4pólový kabel: hnědá (1), bílá (2), modrá (3), černá (4)
Vnější plášť z PUR, barva černá

Technická data

Klasifikace:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator patch cord
Materiál:	Materiál kontaktu: CuSn Povrchový materiál kontaktu: Ni/Au Materiál rýhované matice: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný Materiál pouzdra: TPU, odolný proti plameni, samozhášivý
Minimální poloměr ohybu:	Pevné uložení: 5x vnější průměr Pohyblivé použití: 10 x vnější průměr
Krytí:	IP65/IP67
Teplota okolí (provozní):	Zástrčka/zásuvka -25 °C až +90 °C Pevné uložení: -40 °C až +80 °C Pohyblivé použití: -25 °C až +80 °C
Kódování:	A - standard
Jmenovitý proud (A):	4 A

Poznámka

Pokud není uvedeno jinak, jedná se u všech zobrazených hodnot u výrobku o jmenovité hodnoty. Další údaje, jako např. tolerance, obdržíte na vyžádání, jsou-li k dispozici a jsou-li uvolněny ke zveřejnění.
Fotografie nejsou v měřítku a nejsou věrným zobrazením podrobností příslušných produktů
Uvedené ceny jsou базовые ceny bez DPH a příplatků. Prodej pouze fyzickým a právnickým osobám.
Certifikace UL naleznete v technickém listu.

**UNITRONIC® SENSOR M8**

Číslo výrobku	Označení výrobku	Počet pólů	Délka m	Konstrukce	LED	Jmenovité napětí UN V
22260204	AB-C3-M8MS-2,0PUR	3	2	přímá	ne	60
22260205	AB-C3-M8MS-5,0PUR	3	5	přímá	ne	60
22260218	AB-C3-M8MS-10,0PUR	3	10	přímá	ne	60
22260053	AB-C3-M8MA-2,0PUR	3	2	úhlová	ne	60
22260987	AB-C3-M8MA-5,0PUR	3	5	úhlová	ne	60
22260055	AB-C3-M8MA-10,0PUR	3	10	úhlová	ne	60
Zásuvka						
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	3	2	přímá	ne	60
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	3	5	přímá	ne	60
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	3	10	přímá	ne	60
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	3	2	úhlová	ne	60
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	3	5	úhlová	ne	60
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	3	10	úhlová	ne	60
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	úhlová	2 LEDs	24
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	3	5	úhlová	2 LEDs	24
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	3	10	úhlová	2 LEDs	24
22260300	AB-C4-M8MS-2,0PUR	4	2	přímá	ne	30
22260308	AB-C4-M8MS-5,0PUR	4	5	přímá	ne	30
22260318	AB-C4-M8MS-10,0PUR	4	10	přímá	ne	30
22260056	AB-C4-M8MA-2,0PUR	4	2	úhlová	ne	30
22260057	AB-C4-M8MA-5,0PUR	4	5	úhlová	ne	30
22260058	AB-C4-M8MA-10,0PUR	4	10	úhlová	ne	30
Zásuvka						
22260309	AB-C4- 2,0PUR-M8FS	4	2	přímá	ne	30
22260310	AB-C4- 5,0PUR-M8FS	4	5	přímá	ne	30
22260317	AB-C4-10,0PUR-M8FS	4	10	přímá	ne	30
22260311	AB-C4- 2,0PUR-M8FA	4	2	úhlová	ne	30
22260312	AB-C4- 5,0PUR-M8FA	4	5	úhlová	ne	30
22260319	AB-C4-10,0PUR-M8FA	4	10	úhlová	ne	30

Poslední změny (18.09.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Produktový management <http://appczech.lappgroup.com>

Aktuální technické údaje najdete v příslušném technickém listu.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8

