Hub USB 10 Gbps z 3 x USB Typ-A i 1 x USB Type-C™ żeńskim z przełącznikiem

Opis

Ten hub USB firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB Type-C™ do komputera osobistego lub laptopa. Jest on wyposażony w trzy złącza USB Typu-A oraz jedno złącze USB Type-C™. Można podłączyć różne urządzenia USB, takie jak pamięć flash USB, czytnik kart, obudowa zewnętrzna itp.

Indywidualny prze??cznik

Każdy port może być indywidualnie włączany i wyłączany przez switch.



Numer artykułu 64384

EAN: 4043619643844

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski
  1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
  3 x USB 10 Gbps Typ-A żeński
- Szybkość transmisji danych do 10 Gbps
- 4 x Wskaźnik LED
- 4 x Przełącznik
- Mocna obudowa metalowa
- Zasilanie elektryczne (w zależności od hosta, rozkład całkowitej mocy na poszczególne porty):
  zasilanie: max. 15 watt (5 V / 3 A)
  USB Type-C™: maks. 15 Watt (5 V / 3 A)
  USB Typ-A: maks. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A)
- Bootowalny
- Kolor: szary
- Plug & Play
- Długość kabla: ok. 60 cm
- Przewód z osłoną z tkaniny
- Wymiary (DxSxW): ok. 102 x 30 x 12 mm

Wymagania systemowe

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

- Chrome OS
- Linux Kernel 6.2 lub nowszy
- Mac OS 14.2.1 lub nowszy
- Windows 10/10-64/11
- iPad Air (4. generacja) lub nowszy
- iPad Pro (3. generacja) lub nowszy
- iPhone 15 Pro lub nowszy
- Urządzenie z wolnym portem USB Type-C™ bądź z wolnym złączem Thunderbolt™ 3, Thunderbolt™ 4 lub Thunderbolt™ 5

Zawartość opakowania

- Hub USB 10 Gbps
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia







Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Ogólne

Funkcja :	Plug & Play Bootowalny
Obsługiwany system operacyjny:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Linux Kernel 6.2 or above iPhone 15 Pro or above Mac OS 14.2.1 or above
Wskaźnik LED:	4 x

Interfejs

Złącze:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ męski 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński 3 x USB 10 Gbps Typ-A żeński

Właściwości techniczne

Zasilanie na port:	USB Type-C™: maks. 15 Watt (5 V / 3 A) USB Typ-A: maks. 4,5 Watt (5 V / 0,9 A) maks. 15 Watt (5 V / 3 A)
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Właściwości fizyczne

Materiał obudowy:	metal

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**

Długość kabla:	60 cm
Długość:	102 mm
Szerokość:	30 mm
Wysokość:	12 mm
Kolor:	szary

Manufacturer information

Ulica	Beeskowdamm 13/15
Kod pocztowy	14167
Miasto	Berlin
Kraj	Deutschland
Email	info@delock.de
Strona internetowa	www.delock.de

Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone. **© 2026 by Delock. Wszelkie prawa zastrzeżone.**